

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Hatszög sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">1500930000</a>
Típus	ES EPG 45 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118309508
Qty.	1 Stück

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	149 g		

## Krimpelhető betétek

Azonosító szám	5	Krimpelési szélesség	7 mm
Krimpelési szélesség mm-ben	7	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	6

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelcső keresztmetszet	névleges 6 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	10
----------------------------------	----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok



### Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1500830000</a>	Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas
GTIN (EAN)	4050118309317	sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

6 mm<sup>2</sup>

### Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497180000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M5/-6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497170000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M4/-6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497150000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
Qty.	100 Stück	

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KRN-M10/-6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497200000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M12/-6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497210000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M8/-6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497190000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
Qty.	100 Stück	

6 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498610000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307931	
Qty.	100 Stück	

6 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KP-M5/-6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497840000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
Qty.	100 Stück	

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KP-M6/-6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497850000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M8/-6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497860000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
Qty.	100 Stück	

6 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M5/-6 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496120000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M8/-6 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496140000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/-6 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496130000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M4/-6 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497220000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-6 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496170000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M10/-6 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496150000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
Qty.	100 Stück	

## ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

6 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494720000</a>	kábelsaru, záróelem, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304190	
Qty.	100 Stück	