

## ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

Verzió	185mm <sup>2</sup> , WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">1502570000</a>
Típus	ES APG 80 WM 185
GTIN (EAN)	4050118310528
Qty.	1 Stück

## ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	301 g
-------------	-------

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	5
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	185		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelcső keresztmetszet	névleges 185 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	185 mm <sup>2</sup>	Vezeték-kérsztmetszet, max. AWG	6/0
----------------------------	---------------------	---------------------------------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

185 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M12/-185 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496700000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306323	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M8/-185 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496800000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306316	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M10/-185 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496690000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306170	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M16/-185 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496710000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306262	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M20/-185 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496720000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306187	
Qty.	25 Stück	

## ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

185 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-185 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494540000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304176	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M20/-185 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494580000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304336	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-185 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494550000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304213	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-185 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494570000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304329	
Qty.	25 Stück	

185 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M20/-185 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495380000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305135	
Qty.	20 Stück	

## ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWN-M10/-185 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495340000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304589	
Qty.	20 Stück	
Típus	KWN-M12/-185 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495350000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305012	
Qty.	20 Stück	
Típus	KWN-M16/-185 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495370000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305074	
Qty.	20 Stück	

185 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-185 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494990000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304169	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M10/-185 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494980000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304497	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M16/-185 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495000000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304367	
Qty.	10 Stück	

## ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

185 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M12/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1493430000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303308	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M16/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1493440000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303414	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M20/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1493450000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303544	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M10/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1493420000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303322	
Qty.	25 Stück	

## ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok


**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

Típus	APG 80	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qty.	1 Stück	

185 mm<sup>2</sup>
**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M10/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495430000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304985	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495440000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304947	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497290000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306897	
Qty.	25 Stück	

## ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KRN-M16/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495450000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305036	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M20/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495470000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305005	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M14/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497250000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306880	
Qty.	25 Stück	

185 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497390000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306798	
Qty.	25 Stück	

185 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KP-M8/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498540000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307894	
Qty.	25 Stück	



## ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KP-M12/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498360000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307726	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M16/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498370000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307733	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M14/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498590000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307887	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M20/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498380000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307757	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M10/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498350000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307665	
Qty.	25 Stück	

185 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-185	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498720000</a>	kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308051	
Qty.	25 Stück	