

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Verzió	Hatszög sajtolás
Rendelési szám	1502630000
Típus	ES APG 80 HEX 16
GTIN (EAN)	4050118310436
Qty.	1 Stück

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	352,3 g
-------------	---------

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	8	Krimpelési szélesség	12 mm
Krimpelési szélesség mm-ben	12	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	16

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 16 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-kérsztmetszet, max. AWG	6
---------------------------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M5/-16	Verzió
Rendelési szám	1496970000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M8/-16	Verzió
Rendelési szám	1496990000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M6/-16	Verzió
Rendelési szám	1496980000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M10/-16	Verzió
Rendelési szám	1497000000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M12/-16	Verzió
Rendelési szám	1497010000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	APG 80	Verzió
Rendelési szám	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qty.	1 Stück	

16 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-16 45	Verzió
Rendelési szám	1496880000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/-16 45	Verzió
Rendelési szám	1496870000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M5/-16 45	Verzió
Rendelési szám	1496850000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M10/-16 45	Verzió
Rendelési szám	1496890000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Qty.	100 Stück	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQNG-M8/-16	Verzió
Rendelési szám	1492710000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Qty.	50 Stück	

Típus	KQNG-M6/-16	Verzió
Rendelési szám	1492700000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Qty.	50 Stück	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-16	Verzió
Rendelési szám	1497140000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306620	
Qty.	50 Stück	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M8/-16	Verzió
Rendelési szám	1497940000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M12/-16	Verzió
Rendelési szám	1497960000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M6/-16	Verzió
Rendelési szám	1497930000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M5/-16	Verzió
Rendelési szám	1497920000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M10/-16	Verzió
Rendelési szám	1497950000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

10 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-10 90	Verzió
Rendelési szám	1497040000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M5/-10 90	Verzió
Rendelési szám	1497020000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M10/-10 90	Verzió
Rendelési szám	1497050000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-10 90	Verzió
Rendelési szám	1497070000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/-10 90	Verzió
Rendelési szám	1497030000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-16	Verzió
Rendelési szám	1492790000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Qty.	100 Stück	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M6/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497440000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M8/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497450000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M10/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497470000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M12/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497480000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-16	Verzió
Rendelési szám	1498630000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307856	
Qty.	100 Stück	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-16	Verzió
Rendelési szám	1492900000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302714	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/16	Verzió
Rendelési szám	1493040000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302981	
Qty.	100 Stück	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497110000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M5/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497080000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497120000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/16 90	Verzió
Rendelési szám	1497090000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M8/-16 90	Verzió
Rendelési szám	1497100000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Qty.	100 Stück	

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-10	Verzió
Rendelési szám	1496930000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M10/-10	Verzió
Rendelési szám	1496940000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M4/-10	Verzió
Rendelési szám	1496900000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M5/-10	Verzió
Rendelési szám	1496910000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M12/-10	Verzió
Rendelési szám	1496950000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M6/-10	Verzió
Rendelési szám	1496920000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Qty.	100 Stück	

ES APG 80 HEX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M5/-16	Verzió
Rendelési szám	1494070000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M8/-16	Verzió
Rendelési szám	1494090000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M12/-16	Verzió
Rendelési szám	1494110000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M6/-16	Verzió
Rendelési szám	1494080000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Qty.	100 Stück	
Típus	KQN-M10/-16	Verzió
Rendelési szám	1494100000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Qty.	100 Stück	