

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Verzió	Hatszög sajtolás
Rendelési szám	1502700000
Típus	ES APG 80 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118310931
Qty.	1 Stück

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	322 g
-------------	-------

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	20	Krimpelési szélesség	10 mm
Krimpelési szélesség mm-ben	10	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	120

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 120 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4/0
----------------------------------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	APG 80	Verzió
Rendelési szám	1502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Qty.	1 Stück	

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M16/-120 45	Verzió
Rendelési szám	1496420000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-120 45	Verzió
Rendelési szám	1496390000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-120 45	Verzió
Rendelési szám	1496410000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M10/-120 45	Verzió
Rendelési szám	1496400000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Qty.	25 Stück	

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-120	Verzió
Rendelési szám	1494780000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304282	
Qty.	25 Stück	

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M14/-120	Verzió
Rendelési szám	1495800000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M20/-120	Verzió
Rendelési szám	1495690000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-120	Verzió
Rendelési szám	1495790000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M10/-120	Verzió
Rendelési szám	1495650000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Qty.	25 Stück	

Típus	KRN-M16/-120	Verzió
Rendelési szám	1495680000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Qty.	25 Stück	

Típus	KRN-M12/-120	Verzió
Rendelési szám	1495670000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Qty.	25 Stück	

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M20/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1497780000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWPN-M10/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1497750000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWPN-M12/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1497760000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWPN-M16/120 90	Verzió
Rendelési szám	1497770000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-120	Verzió
Rendelési szám	1498690000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
Qty.	25 Stück	

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M8/-120	Verzió
Rendelési szám	1493320000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M16/-120	Verzió
Rendelési szám	1493350000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M10/-120	Verzió
Rendelési szám	1493330000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M20/-120	Verzió
Rendelési szám	1493360000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
Qty.	25 Stück	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KQN-M12/-120	Verzió
Rendelési szám	1493340000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
Qty.	25 Stück	

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/120	Verzió
Rendelési szám	1493110000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
Qty.	50 Stück	

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-120	Verzió
Rendelési szám	1492960000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
Qty.	50 Stück	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1494450000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1494470000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1494680000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-120 90	Verzió
Rendelési szám	1494480000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Qty.	25 Stück	

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-120 S	Verzió
Rendelési szám	1494410000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Qty.	10 Stück	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M8/-120 S	Verzió
Rendelési szám	1494420000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M10/-120 S	Verzió
Rendelési szám	1494920000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M12/-120 S	Verzió
Rendelési szám	1494930000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Qty.	10 Stück	

120 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M12/-120	Verzió
Rendelési szám	1498250000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M10/-120	Verzió
Rendelési szám	1498240000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M8/-120	Verzió
Rendelési szám	1498480000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M20/-120	Verzió
Rendelési szám	1498280000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M14/-120	Verzió
Rendelési szám	1498490000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M16/-120	Verzió
Rendelési szám	1498270000	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 29. 13:13:18 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.