

HSS 6.4-19.1 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Változat | Vezeték és kábeljelölők, 6.4 - 19.1 mm, fehér |
| Rendelési szám | 1505900000 |
| Típus | HSS 6.4-19.1 EL W30M |
| GTIN (EAN) | 4050118314380 |
| Qty. | 1 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

HSS 6.4-19.1 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-----------|------------------|--------------|
| Mélység | 0,77 mm | Mélység (coll) | 0,03 inch |
| Szélesség | 30,9 mm | Szélesség (coll) | 1,217 inch |
| Hossz | 30 000 mm | Hossz, inch | 1 181,1 inch |
| Nettó tömeg | 285 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C |
|------------------------------|--------------|

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|
| Anyag | Poliiolefin | Halogén | Igen |
| Hossz | 30 000 mm | Javasolt iparágak | Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés |
| Nyomtatott karakterek | nélkül | Nyomtatás típusa | üres |
| Szélesség | 30,9 mm | Szín | fehér |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 135 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C | | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 16 - 70 mm ² | Halogén | Igen |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C | Szövegmező magassága | 30,7 mm |
| Szövegmező szélessége | 0 mm | Vezeték külső átm. | 6.4 - 19.1 mm |
| Vezeték külső átmérő, max. | 19,1 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 6,4 mm |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 70 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm ² |
| Zsugorodás mértéke | 3:1 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|---|
| Termékinformáció | A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges |
|------------------|---|

HSS 6.4-19.1 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (cURus) E366310

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

HSS 6.4-19.1 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HSS 6.4-19.1 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|-----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Változat |
| Rendelési szám | 1426210000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Qty. | 1 Stück | |

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | THM MMP EXT.RH |
| Rendelési szám | 1302920000 |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 |
| Qty. | 1 Stück |
| Típus | THM MMP ROLLER 115 |
| Rendelési szám | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Qty. | 1 Stück |
| Típus | THM MMP ROLLER 30 |
| Rendelési szám | 1357430000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 |
| Qty. | 1 Stück |