

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 2.4 - 4.8 mm, fehér
Rendelési szám	1513270000
Típus	HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118321005
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,9 mm	Mélység (coll)	0,035 inch
Szélesség	7,6 mm	Szélesség (coll)	0,299 inch
Hossz	30 000 mm	Hossz, inch	1 181,1 inch
Nettó tömeg	287 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Halogén	Nem
Hossz	30 000 mm	Nyomatott karakterek	nélkül
Nyomatás típusa	üres	Szám tekercsenként	1
Szélesség	7,6 mm	Szín	fehér
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 4 mm ²	Halogén	Nem
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	2.4 - 4.8 mm
Vezeték külső átmérő, max.	4,8 mm	Vezeték külső átmérő, min.	2,4 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²
Zsugorodás mértéke	2:1		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges
------------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus THM MMP ROLLER 30

Rendelési szám [1357430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

Qty. 1 Stück

Típus THM MMP ROLLER 115

Rendelési szám [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Qty. 1 Stück

Típus THM MMP EXT.RH

Rendelési szám [1302920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

Qty. 1 Stück

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus RIBBON HSS HF EL 40/300 ... Változat

Rendelési szám [1426210000](#)

Festékszalag

GTIN (EAN) 4050118228823

Qty. 1 Stück

HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück