

HDC IP68 04A TOS 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



Az új RockStar® burkolatok ellenállnak a tengervíznek és magas szintű ütésállóságot biztosítanak, teljesítik az IP 68 és IP 69K védetséget, extrém környezeti feltételek alatti használatra lettek kifejlesztve és eleget tesznek a DIN EN 61373 szabvány 2. kategória szerinti magas vibrációs követelményeknek (forgóváz). Így ez a házcsalád ideálisan alkalmas a nagy igénybevételre tervezett csatlakozások hiba- és karbantartás nélküli működéséhez a szállítás és közlekedés mérnöki, valamint az energetikai és az extrém követelményeket támasztó alkalmazásokban. A fejlesztés során megvalósított mérések a burkolatokat rendkívüli módon EMC-ellenállóvá tették.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | HDC-házak, Méret: 1, Védelmi osztály: IP66 (bedugaszolt állapotban), IP68 (bedugaszolt állapotban), Dugóház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Rendelési szám | 1513390000 |
| Típus | HDC IP68 04A TOS 1M25G |
| GTIN (EAN) | 4050118322705 |
| Qty. | 1 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 16:13:45 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC IP68 04A TOS 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Mélység | 50 mm | Mélység (coll) | 1,969 inch |
| Magasság | 60 mm | Magasság (coll) | 2,362 inch |
| Szélesség | 36 mm | Szélesség (coll) | 1,417 inch |
| Nettó tömeg | 80 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -50 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Méretetek

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|-------|
| B ház magasság | 60 mm | Ház teljes hossza | 50 mm |
| Kábelbevezetés | menetes | | |

Verzió

| | | | |
|--------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|
| BG | 1 | Belső menet | M 25 |
| Felső kábelbevezetések száma | 1 | Felső rész/alsó rész/fedél | felső rész |
| Ház kivitele | Dugóház | Kivitel | Standard |
| Kábelbevezetés | menetes | Kábelbevezetések mérete | M 25 |
| Meghúzási nyomaték | 2,2 Nm | Méret | 1 |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 0 | Rögzítőrendszer kivitele | Rögzítő kengyeles csatlakozás |
| Suitable for ModuPlug® | Nem | Szorítós változat | Rögzítő kengyeles csatlakozás |
| Szín (RAL) | RAL 9011 | Típus | Dugó |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--|
| ENT házak | Igen | Felületi minőség | Porbevonatos |
| Ház fő anyaga | alumínium présöntvény | Meghúzási nyomaték | 2,2 Nm |
| Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes | Védelmi osztály | IP66 (bedugaszolt állapotban), IP68 (bedugaszolt állapotban) |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anyag | Aceton |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Dízelolaj |
| Vegyszerállóság | Instabil |
| Anyag | Etilalkohol |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Sebességváltó-olaj |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Hidraulikaolaj |

HDC IP68 04A TOS 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|------------------------|
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Mosóbenzin |
| Vegyszerállóság | Instabil |
| Anyag | Izzadság |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Prémium benzin |
| Vegyszerállóság | Instabil |
| Anyag | Víz |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | UV |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Ózon |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity

[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[20220214 Technical change to HDC housings](#)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC IP68 04A TOS 1M25G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC IP68 04A TOS 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Dugókulcs készletek



Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Típus | SK WSD-S 1,5-10,0 | Változat |
| Rendelési szám | 6008850000 | Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | |
| Qty. | 1 Stück | |