

**IE-AD-M12DRJ45-MF-90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

Verzió	Adapter, hajlított, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Rendelési szám	<a href="#">1514940000</a>
Típus	IE-AD-M12DRJ45-MF-90
GTIN (EAN)	4050118322309
Qty.	1 Stück

## IE-AD-M12DRJ45-MF-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 35 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...80 °C Üzemi hőmérséklet -25 °C...80 °C

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Ház fő anyaga	PA 66	Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kódolás	D kódolású	Pólusszám	4
Védelmi osztály	IP67	Érintkező felület	Aranyozott

## Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	RJ45 90°
2. csatlakozás	M12	Árucikk leírása	Adapter, hajlított
Konfiguráció	M12 csap - RJ45 aljzat	Ház fő anyaga	PA 66
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület	Aranyozott	Árnyékolás	Igen
Védelmi osztály	IP67		

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

## Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on 1 A Átmeneti ellenállás ≤ 10 mΩ

## Általános műszaki adatok

Csatlakozási menet	M12	Ház fő anyaga	PA 66
Kódolás	D kódolású	Pólusszám	4
Változat	hajlított	Védelmi osztály	IP67
Érintkező felület	Aranyozott		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9,1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

## IE-AD-M12DRJ45-MF-90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E471884

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


**IE-AD-M12DRJ45-MF-90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

**Méretrajz**



**Méretrajz**



**Szerelési kivágás**

