

POK MOPL 1212 MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálal erősítésű poliészterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
-

- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Magasság: 77 mm, Szélesség: 109 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált, ezüst |
| Rendelési szám | 1534340000 |
| Típus | POK MOPL 1212 MINI |
| GTIN (EAN) | 4050118338218 |
| Qty. | 1 Stück |

POK MOPL 1212 MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------------------------|------------|
| Mélység | 1,5 mm | Mélység (coll) | 0,059 inch |
| Magasság | 77 mm | Magasság (coll) | 3,031 inch |
| Szélesség | 109 mm | Szélesség (coll) | 4,291 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 52 mm | Rögzítési méret - szélesség | 95 mm |
| Nettó tömeg | 88 g | | |

Általános információ

| | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|--------|
| Anyag | Horganyzott acéllemez | Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Felületi minőség | galvanizált | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 |
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

POK MOPL 1212 MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Mélység 7,5 mm



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS35X7.5 ST K41 | Verzió |
| Rendelési szám | 6000003439 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 105 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4050118652628 | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Qty. | 20 Stück | |