

CRIMPSET PZ 10 HEX T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 10 HEX, Csupaszoló szerszám: STRIPAX, Krimpelési tartomány, min.: 0.14, Sínkód: Miscellaneous
Rendelési szám	1542270000
Típus	CRIMPSET PZ 10 HEX T
GTIN (EAN)	4050118347036
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag doboz

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 13:22:57 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10,276 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13,307 inch
Nettó tömeg	1 839 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő szerszám 10 mm ² keresztmetszetig, hatlapú, csupaszoló szerszám és érvéghüvelyek más színkód szerint
-----------------	--

Szortimentek

AEH száma	2 900 pcs.	Csomagolás	Műanyag doboz
Csupaszoló szerszám	STRIPAX	Krimpelési tartomány, max.	10 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0,14 mm ²	Krimpelő szerszám	PZ 10 HEX
Sínkód	Miscellaneous		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9,1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC4-01	Verzió
Rendelési szám	6028860000	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 Stück	

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20T GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021130000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190111731		
Qty.	100 Stück		

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/20T OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021110000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190035754		
Qty.	500 Stück		

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemtechnológiai feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Verzió	
Rendelési szám	6005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Qty.	1 Stück		

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 10 HEX	Verzió
Rendelési szám	1445070000	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.25mm ² , 10mm ² , Hatszög
GTIN (EAN)	4050118250312	sajtolás
Qty.	1 Stück	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14D SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019120000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190153793		
Qty.	500 Stück		

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D W	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6019010000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér		loose	
GTIN (EAN)	4008190120931				
Qty.	500 Stück				

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14T HBL	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6021040000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék		loose	
GTIN (EAN)	4008190083168				
Qty.	500 Stück				

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/15T GR	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6021070000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke		loose	
GTIN (EAN)	4008190128944				
Qty.	500 Stück				

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14D R	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6019080000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros		loose	
GTIN (EAN)	4008190090623				
Qty.	500 Stück				

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm²

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22T BR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6021150000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, barna	loose
GTIN (EAN)	4008190086886		
Qty.	100 Stück		