

IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, AU, 10 A
Rendelési szám	1546590000
Típus	IE-FCI-PWB-AU-10A
GTIN (EAN)	4050118351842
Qty.	1 Stück

IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 45 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -10 °C...70 °C Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C

Általános adatok

Betét típusa	Insert Power large	Connector face	Type I
Fire load	875 kJ	Védelmi osztály	IP20

Műszaki adatok

Ház fő anyaga	Polikarbonát, PC	Névleges feszültség (AC)	240 V
Névleges áram	10 A		

Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás

Csupaszolási hossz 9 mm

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev 1.5 ... 4 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	max.	4 mm ²
	min.	1,5 mm ²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel 1.5 ... 2.5 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül 1.5 ... 4 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	max.	4 mm ²
	min.	1,5 mm ²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	max.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel 1.5 ... 2.5 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	min.	1,5 mm ²
	max.	4 mm ²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül 1.5 ... 4 mm²

Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV) TAA000022B

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity[GL FrontCom](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Socket Insert Overview EN](#)[Socket Insert Overview DE](#)[Designation key / Type key](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok



[MB FREECONCONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FCI-PWB-AU-10A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**

IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sínadapter aljzatbetétekhez



A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

Általános rendelési adatok

Típus	IE-DINRAIL-AD-PWB
-------	-------------------

Rendelési szám	8534680000
----------------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118546354
------------	---------------

Qty.	1 Stück
------	---------