

HSS-HF 1.2-2.4 EL R30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 1.2 - 2.4 mm, piros
Rendelési szám	1562740000
Típus	HSS-HF 1.2-2.4 EL R30M
GTIN (EAN)	4050118367287
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

HSS-HF 1.2-2.4 EL R30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,5 mm	Mélység (coll)	0,02 inch
Szélesség	4,2 mm	Szélesség (coll)	0,165 inch
Hossz	30 000 mm	Hossz, inch	1 181,1 inch
Nettó tömeg	186 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Halogén	Nem
Hossz	30 000 mm	Nyomatott karakterek	nélkül
Nyomtatás típusa	üres	Szám tekercsenként	1
Szélesség	4,2 mm	Szín	piros
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.25 - 0.5 mm ²	Halogén	Nem
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	1.2 - 2.4 mm
Vezeték külső átmérő, max.	2,4 mm	Vezeték külső átmérő, min.	1,2 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	0,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,25 mm ²
Zsugorodás mértéke	2:1		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges
------------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

HSS-HF 1.2-2.4 EL R30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HSS-HF 1.2-2.4 EL R30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Változat
Rendelési szám	1426210000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118228823	
Qty.	1 Stück	

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER 115
Rendelési szám	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück

Típus	THM MMP ROLLER 30
Rendelési szám	1357430000
GTIN (EAN)	4050118160253
Qty.	1 Stück

Típus	THM MMP EXT.RH
Rendelési szám	1302920000
GTIN (EAN)	4050118102307
Qty.	1 Stück

HSS-HF 1.2-2.4 EL R30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück