

## HSS 1.6-4.8 EL Y100M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

## Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 1.6 - 4.8 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1563050000</a>
Típus	HSS 1.6-4.8 EL Y100M
GTIN (EAN)	4050118367669
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## HSS 1.6-4.8 EL Y100M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Szélesség	7,6 mm	Szélesség (coll)	0,299 inch
Hossz	100 000 mm	Hossz, inch	3 937 inch
Nettó tömeg	650 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C
------------------------------	--------------

## Általános adatok

Anyag	Poliiolefin	Halogén	Igen
Hossz	100 000 mm	Javasolt iparágak	Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés
Nyomtatott karakterek	nélkül	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	7,6 mm	Szín	sárga
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		

## Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>	Halogén	Igen
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	1,6 - 4,8 mm
Vezeték külső átmérő, max.	4,8 mm	Vezeték külső átmérő, min.	1,6 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Zsugorodás mértéke	3:1		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges
------------------	---

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## HSS 1.6-4.8 EL Y100M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus THM MMP ROLLER 115

Rendelési szám [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Qty. 1 Stück

Típus THM MMP EXT.RH

Rendelési szám [1302920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

Qty. 1 Stück

Típus THM MMP ROLLER 30

Rendelési szám [1357430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

Qty. 1 Stück

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus RIBBON HSS HF EL 40/300 ... Változat

Rendelési szám [1426210000](#)

Festékszalag

GTIN (EAN) 4050118228823

Qty. 1 Stück