

## CLI C 02-3 GE/SW Ä CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm<sup>2</sup> - max. 70 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, sárga |
| Rendelési szám | <a href="#">1568241056</a>  |
| Típus          | CLI C 02-3 GE/SW Ä CD   |
| GTIN (EAN)     | 4032248445257   |
| Qty.           | 500 Stück   |

## CLI C 02-3 GE/SW Ä CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 3,5 mm | Mélység (coll)   | 0,138 inch |
| Magasság    | 3 mm   | Magasság (coll)  | 0,118 inch |
| Szélesség   | 3,4 mm | Szélesség (coll) | 0,134 inch |
| Nettó tömeg | 0,06 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
|------------------------------|-------------|

## Általános adatok

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Anyag                                   | PVC, puha, kadmium nélkül           |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4                                   |
| Halogén                                 | Igen                                |
| Javasolt iparágak                       | Folyamat, Berendezés                |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 Tekercs = Vezeték és kábeljelölők |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája Tekercs          |
| Nyomtatott karakterek                   | Nagybetűk                           |
| Nyomtatás                               | Ä                                   |
| Nyomtatás módja                         | hő-dombornyomás                     |
| Nyomtatás színe                         | fekete                              |
| Nyomtatás tájolása                      | vízszintes                          |
| Nyomtatás típusa                        | Standard                            |
| Szigetelés keresztmetszete, max.        | 3                                   |
| Szélesség                               | 3,4 mm                              |
| Szín                                    | sárga                               |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-0                                 |
| Változat                                | CD                                  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -30...80 °C                         |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 80 °C                               |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -30 °C                              |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |                           |                              |                     |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup> | Halogén                      | Igen                |
| Vezeték külső átm.                      | 1,3 - 3 mm                | Vezeték külső átmérő, max.   | 3 mm                |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 1,3 mm                    | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 0,2 mm <sup>2</sup>       |                              |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

A létrehozás dátuma 2024. július 3. 1:19:34 CEST

A katalógus állapota 29.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**CLI C 02-3 GE/SW Ä CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Product Change Notification

[PCN CableLine\\_DE](#)[PCN CableLine\\_EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

**CLI C 02-3 GE/SW Ä CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



A kép illusztráció