

CLI C 02-6 GE/SW A2 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 1.3 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, sárga |
| Rendelési szám | 1568241727 |
| Típus | CLI C 02-6 GE/SW A2 CD |
| GTIN (EAN) | 4032248450602 |
| Qty. | 250 Stück |

CLI C 02-6 GE/SW A2 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 3,5 mm | Mélység (coll) | 0,138 inch |
| Magasság | 6 mm | Magasság (coll) | 0,236 inch |
| Szélesség | 3,4 mm | Szélesség (coll) | 0,134 inch |
| Nettó tömeg | 0,112 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
|------------------------------|-------------|

Általános adatok

| | | |
|---|-------------------------------------|---------|
| Anyag | PVC, puha, kadmium nélkül | |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 | |
| Halogén | Igen | |
| Javasolt iparágak | Folyamat, Berendezés | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Tekercs |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Tekercs = Vezeték és kábeljelölők | |
| Nyomtatott karakterek | Vegyes karakterek | |
| Nyomtatás | A2 | |
| Nyomtatás módja | hő-dombornyomás | |
| Nyomtatás színe | fekete | |
| Nyomtatás tájolása | vízszintes | |
| Nyomtatás típusa | Standard | |
| Szigetelés keresztmetszete, max. | 3 | |
| Szélesség | 3,4 mm | |
| Szín | sárga | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | |
| Változat | CD | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -30 °C | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0,2 - 1,5 mm ² | Halogén | Igen |
| Vezeték külső átm. | 1,3 - 3 mm | Vezeték külső átmérő, max. | 3 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 1,3 mm | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,2 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

CLI C 02-6 GE/SW A2 CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Product Change Notification

[PCN CableLine_DE](#)[PCN CableLine_EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

CLI C 02-6 GE/SW A2 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



A kép illusztráció