

VG 9-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Verzió	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
Rendelési szám	1568980000
Típus	VG 9-K68
GTIN (EAN)	4008190136673
Qty.	50 Stück

VG 9-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	26,5 mm	Magasság (coll)	1,043 inch
Hossz	34,5 mm	Hossz, inch	1,358 inch
Nettó tömeg	6 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260 - BS 12	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260 - BS 12
Tanúsító intézet	DNV, UL, cULus		

Általános információk

AF 1. méret	19 mm	AF mérete	19 mm
Anyag	Poliamid 6	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	2 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	1 Nm	Halogén	Igen
Kábel külső átmérője, max.	8 mm	Kábel külső átmérője, min.	4 mm
Külső menet	PG 9	Meghúzási nyomaték	1,5 Nm
Menet hossza	8 mm	Menetemelkedés	1,41 mm
Protection class (UL)	Type 4X	Rögzítőanya nyomatéka, max.	2 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, min.	1 Nm	Szilikon	Nem
Tömszelencék	PG	Tömítőbetét	CR
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Védelmi osztály	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Zárt anya nyomatéka, max.	3 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	2 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 10:16:16 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

VG 9-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG9-NP	Verzió
Rendelési szám	1719550000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 9, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352813	
Qty.	100 Stück	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG9-PO	Verzió
Rendelési szám	1719450000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 9, Polietilén
GTIN (EAN)	4008190352707	
Qty.	100 Stück	

VG 9-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG9-K GR	Verzió
Rendelési szám	1697450000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, PG 9, 5 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4008190880569	(PA6 - GF30)
Qty.	100 Stück	