

WQB A/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): 5.10, Szigetelt: Igen, fekete |
| Rendelési szám | 1578960000 |
| Típus | WQB A/3 |
| GTIN (EAN) | 4008190108960 |
| Qty. | 50 Stück |

WQB A/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 2,5 mm | Mélység (coll) | 0,098 inch |
| Magasság | 23,5 mm | Magasság (coll) | 0,925 inch |
| Szélesség | 15,28 mm | Szélesség (coll) | 0,602 inch |
| Nettó tömeg | 0,86 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 70 °C |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-------|

Anyag adatok

| | | | |
|-------|-------------|------|--------|
| Anyag | Ónozott réz | Szín | fekete |
|-------|-------------|------|--------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

Keresztösszekötő

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 3 | Névleges áram, többpólusú | 24 A |
| Típus | Keresztösszekötő | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|---|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató | Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés | | |

Méretek

| | |
|----------------|--------|
| Osztás, mm (P) | 5,1 mm |
|----------------|--------|

Névleges adatok

| | |
|---------------------|-------|
| Névleges feszültség | 800 V |
|---------------------|-------|

Általános

| | | | |
|-----------|---|---------------------|---|
| Pólusszám | 3 | Telepítési útmutató | Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|---|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Műszaki adatok**Letöltések**

| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |