

## WQB A/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, fekete, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.26 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1578990000</a>   |
| Típus          | WQB A/10   |
| GTIN (EAN)     | 4008190182663  |
| Qty.           | 20 Stück   |

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 2,5 mm   | Mélység (coll)   | 0,098 inch |
| Magasság    | 23,5 mm  | Magasság (coll)  | 0,925 inch |
| Szélesség   | 48,26 mm | Szélesség (coll) | 1,9 inch   |
| Nettó tömeg | 3,1 g    |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                      |                |                                     |       |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 70 °C |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-------|

## Anyag adatok

|       |             |      |        |
|-------|-------------|------|--------|
| Anyag | Ónozott réz | Szín | fekete |
|-------|-------------|------|--------|

## Rendszer specifikációk

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

## Keresztösszekötő

|                             |                  |                           |      |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 10               | Névleges áram, többpólusú | 24 A |
| Típus                       | Keresztösszekötő |                           |      |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |   |                 |                      |
|---|---|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                                     | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató                                 | Átmenő (persely),<br>Közvetlen rögzítés |                 |                      |

## Méretetek

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Raszter mm-ben (P) | 5,1 mm |
|--------------------|--------|

## Névleges adatok

|                     |       |               |      |
|---------------------|-------|---------------|------|
| Névleges feszültség | 800 V | Névleges áram | 24 A |
|---------------------|-------|---------------|------|

## Általános

|           |    |                     |   |
|-----------|----|---------------------|---|
| Pólusszám | 10 | Telepítési útmutató | Átmenő (persely),<br>Közvetlen rögzítés |
|-----------|----|---------------------|---|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC               | No SVHC above 0.1 wt%    |

**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)