

WQB A/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, fekete, 24 A, Pólusszám: 24, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 123.22 mm
Rendelési szám	1579000000
Típus	WQB A/24
GTIN (EAN)	4008190134211
Qty.	20 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	2,5 mm	Mélység (coll)	0,098 inch
Magasság	23,5 mm	Magasság (coll)	0,925 inch
Szélesség	123,22 mm	Szélesség (coll)	4,851 inch
Nettó tömeg	7,18 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	70 °C
----------------------	----------------	-------------------------------------	-------

Anyag adatok

Anyag	Ónozott réz	Szín	fekete
-------	-------------	------	--------

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz
----------	---------------

Keresztösszekötő

Keresztkötött kapcsok száma	24	Névleges áram, többpólusú	24 A
Típus	Keresztösszekötő		

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Telepítési útmutató	Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés		

Méretetek

Raszter mm-ben (P)	5,1 mm
--------------------	--------

Névleges adatok

Névleges feszültség	800 V	Névleges áram	24 A
---------------------	-------	---------------	------

Általános

Pólusszám	24	Telepítési útmutató	Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés
-----------	----	---------------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data

[CAD data – 18599_WQB_A-24_DXF.dxf](#)[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)