

## ZDU 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Átvezető sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">1608540000</a>  |
| Típus          | ZDU 2.5/3AN   |
| GTIN (EAN)     | 4008190077327   |
| Qty.           | 100 Stück   |

## ZDU 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                           |            |                |            |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység                   | 38,5 mm    | Mélység (coll) | 1,516 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 39,5 mm    | Magasság       | 64,5 mm    |
| Magasság (coll)           | 2,539 inch | Szélesség      | 5,1 mm     |
| Szélesség (coll)          | 0,201 inch | Nettó tömeg    | 9,05 g     |

## Hőmérsékletek

|                                     |                                     |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Tárolási hőmérséklet                | Üzemi hőmérsékleti tartomány        | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| -25 °C...55 °C                      |                                     |   |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C  |
| -50 °C                              |                                     |   |

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

|                                    |   |                                     |                   |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | DEMKO15ATEX1467U  | Tanúsítvány száma (IECEx)           | IECExULD15.0008U  |
| Max. feszültség (ATEX)             | 550 V   | Áram (ATEX)                         | 22 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup>   | Max. feszültség (IECEx)             | 550 V             |
| Áram (IECEx)                       | 22 A  | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEx) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | EN 60079-7 jelölés                  |                   |
|                                    |   |                                     | Ex eb II C Gb     |
| 2014/34/EU címke                   | II 2 G D  |                                     |                   |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                               |  |                                    |       |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| Változat                      | Húzókenyeges csatlakozás, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges                   | Igen  |
| Szintek száma                 | 1  | Rögzítési pontok száma szintenként | 3     |
| Potenciálok száma szintenként | 1  | Keresztkött szintek belül          | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Sín                                | TS 35 |

## CSA névleges adatok

|                                    |                |                                    |        |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          | B áram nagyság (CSA)               | 27 A   |
| C feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          | C áram nagyság (CSA)               | 27 A   |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          | D áram nagyság (CSA)               | 5 A    |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-1152892 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG         |                                    |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |                |   |      |
|---------------------|----------------|---|------|
| Felszerelés típusa  | Felpattintható | Hasonló kapcsok száma                               | 1    |
| Nyitott oldala      | jobb           | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
| Telepítési útmutató | Gyűjtősin      |   |      |

## ZDU 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                     |                         |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 2,5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 800 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V               | Névleges áram           | 24 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 31 A                | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,33 mΩ             | Névleges lökőfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0,77 W              | Szennyezés súlyossága   | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Húzórugós csatlakozás |
|--|-----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                       |  |                     |
|--|-----------------------|--|---------------------|
| Csatlakozás típusa   | Húzórugós csatlakozás | Csatlakozási irány   | felső               |
| Csatlakozások száma  | 3                     | Csupaszolási hossz   | 10 mm               |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>   | Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm        |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A3                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,05 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 12                | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 30              |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 4 mm <sup>2</sup>     | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 2,5 mm <sup>2</sup>   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 4 mm <sup>2</sup>     | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## UL névleges adatok

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
|---------------------------|--------|

## Általános

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Sín   | TS 35  |
| Telepítési útmutató                           | Gyűjtősín     | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 30        |   |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## ZDU 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ROHS                        | Megfelel    |
| UL File Number Search       | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus)   | E60693      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763     |

## Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">Lloyds Register Certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">RINA Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Product Change Notification                 | <a href="#">PCN ZDU2.5 3AN ZPE2.5 3AN ATEX IECEx change</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI ZDU/ZPE 2.5/3AN</a><br><a href="#">User Manual Z-Series</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok                                  |  |

**ZDU 2.5/3AN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## ZDU 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Z sorozat



A szűkítő hüvelyek használatával egyszerűbbé válik a kisebb keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása. A vezetékek megbízhatóan, a sodrat szétbomlása nélkül elhelyezhetők a rögzítési pontba. A szűkítő hüvely az üres pontba központosítja a vezetéket.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus          | ZRH 2.5/3                  | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1614280000</a> | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN)     | 4008190206796              |                           |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                           |
| Típus          | ZRH 2.5/2 GR/VO            | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1614290000</a> | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN)     | 4008190072476              |                           |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                           |
| Típus          | ZRH 2.5/1 WS               | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1614300000</a> | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN)     | 4008190206789              |                           |
| Qty.           | 1 000 Stück                |                           |

## ZDU 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC SDR             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456597              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapcsoláshoz és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, Wemid, sötétbész, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | WEW 35/1                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1059000000</a> | Végbak, Wemid, sötétbész, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190172282              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## ZDU 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres




ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZS 10/5 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1610000000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190263171              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 480 Stück                  |   |

2.5 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5/5                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608890000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190065713              |                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/8                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608920000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190061531              |                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/9                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608930000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190117009              |                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/4                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608880000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190082208              |                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                    |

A létrehozás dátuma 2024. június 6. 4:02:48 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## ZDU 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 2.5/7                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1608910000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A                        |
| GTIN (EAN)     | 4008190159665              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5/10                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1608940000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A                        |
| GTIN (EAN)     | 4008190099060              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5/50                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1697540000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A                        |
| GTIN (EAN)     | 4008190883256              |   |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5/2                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1608860000</a> | Z-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A                         |
| GTIN (EAN)     | 4008190123680              |   |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5/6                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1608900000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A                        |
| GTIN (EAN)     | 4008190149840              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5/20                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1908960000</a> | Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 20 |
| GTIN (EAN)     | 4032248535293              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5/3                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1608870000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A                        |
| GTIN (EAN)     | 4008190061630              |   |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |

## Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZEW 35                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6540000000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható |
| GTIN (EAN)     | 4008190956264              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZEW 35/2                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6630740000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható |
| GTIN (EAN)     | 4032248348916              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## ZDU 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vizsgálódugók



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |                              |
|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Típus          | PS 2.3 RT                 | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">180400000</a> | Tesztadapter (kapocs), 20 mA |
| GTIN (EAN)     | 4008190060121             |                              |
| Qty.           | 20 Stück                  |                              |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## ZDU 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SAK-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | EW 35                      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6383560000</a> | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban   |
| GTIN (EAN)     | 4008190181314              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | EW 35 GR 7032              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6383530000</a> | Végbak, Wemid, szürke, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190027322              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | EW 35/SCHA/M3              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6258660000</a> | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban   |
| GTIN (EAN)     | 4008190033477              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

2.5 mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZAP/TW 2 RT                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1683740000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel             |
| GTIN (EAN)     | 4008190477172              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | ZAP/TW 2 DB                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1608770000</a> | Z-sorozat, Tartozékok, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190190880              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | ZAP/TW 2 OR                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1608790000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel             |
| GTIN (EAN)     | 4008190190903              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## ZDU 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZAP/TW 2 BL                | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1608780000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190190897              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | ZAP/TW 2 GN                | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1683760000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190477257              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## Z sorozat




Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Típus          | ZTA 1/ZA                   | Változat                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609050000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 9 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190206543              |                               |
| Qty.           | 25 Stück                   |                               |
| Típus          | ZTA 1                      | Változat                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609040000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 9 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190196851              |                               |
| Qty.           | 25 Stück                   |                               |

## Z sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                  |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus          | ZAD 1/4                    | Változat         |
| Rendelési szám | <a href="#">1609110000</a> | Z-sorozat, Fedél |
| GTIN (EAN)     | 4008190190910              |                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |                  |

## ZDU 2.5/3AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">8749610000</a> | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118896350              | Kés vastagsága (A): 0.6 mm                                       |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |