

## ZDU 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Átvezető sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">1608620000</a>  |
| Típus          | ZDU 6   |
| GTIN (EAN)     | 4008190207892   |
| Qty.           | 50 Stück  |

## ZDU 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                           |            |                |            |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység                   | 45 mm      | Mélység (coll) | 1,772 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 45,5 mm    | Magasság       | 65 mm      |
| Magasság (coll)           | 2,559 inch | Szélesség      | 8,1 mm     |
| Szélesség (coll)          | 0,319 inch | Nettó tömeg    | 17,19 g    |

## Hőmérsékletek

|                                     |                              |   |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
| Tárolási hőmérséklet                | Üzemi hőmérsékleti tartomány | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| -25 °C...55 °C                      |                              |   |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C                       | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C  |

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

|                                    |   |                                     |                    |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | DEMKO15ATEX1467U  | Tanúsítvány száma (IECEx)           | IECExULD15.0008U   |
| Max. feszültség (ATEX)             | 550 V   | Áram (ATEX)                         | 39 A               |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 10 mm <sup>2</sup>  | Max. feszültség (IECEx)             | 550 V              |
| Áram (IECEx)                       | 39 A  | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEx) | 10 mm <sup>2</sup> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | EN 60079-7 jelölés                  |                    |
| 2014/34/EU címke                   | II 2 G D  | Ex eb II C Gb                       |                    |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                               |  |                                    |       |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| Változat                      | Húzókenyeges csatlakozás, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges                   | Igen  |
| Szintek száma                 | 1  | Rögzítési pontok száma szintenként | 2     |
| Potenciálok száma szintenként | 1  | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Sín                                | TS 35 |

## CSA névleges adatok

|                                    |                |                                    |       |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          | B áram nagyság (CSA)               | 50 A  |
| C feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          | C áram nagyság (CSA)               | 50 A  |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          | D áram nagyság (CSA)               | 5 A   |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-1152892 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 8 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 20 AWG         |                                    |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                |   |      |
|--------------------|----------------|---|------|
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Hasonló kapcsok száma                               | 1    |
| Nyitott oldala     | jobb           | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |

## ZDU 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                   |                         |               |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 6 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 800 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V             | Névleges áram           | 41 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 57 A              | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,78 mΩ           | Névleges lökőfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,31 W            | Szennyezés súlyossága   | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Húzórugós csatlakozás |
|--|-----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                       |  |                     |
|--|-----------------------|--|---------------------|
| Csatlakozás típusa   | Húzórugós csatlakozás | Csatlakozási irány   | felső               |
| Csatlakozások száma  | 2                     | Csupaszolási hossz   | 13 mm               |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 2,5 mm <sup>2</sup>   | Iker-érvéghüvelyek, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>   | Kés mérete   | 1,0 x 5,5 mm        |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A5                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,22 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 8                 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 22              |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 10 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 6 mm <sup>2</sup>     | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 10 mm <sup>2</sup>    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## UL névleges adatok

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
|---------------------------|--------|

## Általános

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Sín   | TS 35  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8         | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ROHS                        | Megfelel    |
| UL File Number Search       | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus)   | E60693      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763     |

## Letöltések


|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">Lloyds Register Certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">RINA Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Product Change Notification                 | <a href="#">PCN ZDU6 ZPE6 ATEX IECEx change</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI ZDU/ZPE 6</a><br><a href="#">User Manual Z-Series</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok                                  |  |

**ZDU 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## ZDU 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/1                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1059000000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190172282              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/8 PLUS MC SDR        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1906030000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248528196              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 84 Stück                   |   |

## ZDU 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

6 mm<sup>2</sup>6  
mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus          | ZQV 6/4 GE                 | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1627870000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190200442              |                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                    |
| Típus          | ZQV 6/32 GE                | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1733640000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190994334              |                                    |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                    |
| Típus          | ZQV 6/3 GE                 | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1627860000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190200435              |                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                    |
| Típus          | ZQV 6/2 GE                 | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1627850000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190200428              |                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                    |
| Típus          | ZQV 6/24 GE                | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1908990000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248535309              |                                    |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                    |

## Z sorozat

Z  
Series

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Típus          | ZTA 3 ZDU6                 | Változat                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1654050000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 9 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190420406              |                               |
| Qty.           | 25 Stück                   |                               |


## ZDU 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.


- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/8 PLUS MC NE WS      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1905950000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248528103              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 420 Stück                  |   |

## Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZEW 35                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6540000000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható |
| GTIN (EAN)     | 4008190956264              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZEW 35/2                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6630740000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható |
| GTIN (EAN)     | 4032248348916              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |



## ZDU 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## STR átlátszó csíkok



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | STR 7 F.SCHT 7             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6515300000</a> | Kapocsjelölők, Védőkupak, 27 x 6.3 mm, Áttetsző |
| GTIN (EAN)     | 4008190182175              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## SAK-sorozat

SAK  
Series

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | EW 35 GR 7032              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6383530000</a> | Végbak, Wemid, szürke, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190027322              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | EW 35                      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6383560000</a> | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban   |
| GTIN (EAN)     | 4008190181314              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | EW 35/SCHA/M3              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6258660000</a> | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban   |
| GTIN (EAN)     | 4008190033477              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## ZDU 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Z sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                  |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus          | ZAD 3/4                    | Változat         |
| Rendelési szám | <a href="#">1609120000</a> | Z-sorozat, Fedél |
| GTIN (EAN)     | 4008190209056              |                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |                  |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 2 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805480000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270224              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## Tartozékok

## DEK 5/8

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MM WS              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4007130000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392012              |   |
| Qty.           | 500 Stück                  |   |

## ZDU 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.


Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248400850              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 800 Stück                  |   |

6 mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZAP/TW 5                   | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1608830000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190207045              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZAP/TW 5 BL                | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1608840000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190207038              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## ZDU 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZAP/TW 5 OR                | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1608850000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190208356              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZS 15/5 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1646630000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 15 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190401214              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 480 Stück                  |   |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDS 1.0X5.5X150            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1749380000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895605              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## ZDU 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZGB 30                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              | Weidmueller, fehér   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZGB 15                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1636530000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190297053              | Weidmueller, fehér   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZGB 30/3.5                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1778290000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248161065              | fehér  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |