

WQV 16N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): 11.90, Szigetelt: Igen, 76 A, sárga |
| Rendelési szám | 1636570000 |
| Típus | WQV 16N/3 |
| GTIN (EAN) | 4008190272845 |
| Qty. | 50 Stück |

WQV 16N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 18 mm | Mélység (coll) | 0,709 inch |
| Magasság | 31,8 mm | Magasság (coll) | 1,252 inch |
| Szélesség | 7,6 mm | Szélesség (coll) | 0,299 inch |
| Nettó tömeg | 6,12 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Anyag | PA 66 | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | | |

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

Keresztösszekötő

| | | | |
|---|--------------|---------------------------|------------------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 3 | Névleges áram, többpólusú | 76 A |
| Rögzítőcsavar meghúzási nyomaték tartománya | 1,2...2,4 Nm | Típus | Keresztösszekötő |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|

Méretetek

| | |
|----------------|---------|
| Osztás, mm (P) | 11,9 mm |
|----------------|---------|

Névleges adatok

| | |
|---------------|------|
| Névleges áram | 76 A |
|---------------|------|

Általános

| | | | |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 3 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

WQV 16N/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | Beipackzettel_WQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

WQV 16N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vágó- és lyukasztó szerszámok keresztösszekötőkhöz



- Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőkhöz
- WQV 2.5 - WQV 35 méretű keresztösszekötőkhöz
- WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztösszekötő ablakaihoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------|
| Típus | WAW 1 NEUTRAL | Verzió |
| Rendelési szám | 6004500000 | Különböző szerszámok |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| Qty. | 1 Stück | |