

## ZBW 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Speciális szerszámaink támogatják a szekrénnyel összefüggő folyamatokon belül a vezetékezést, valamint a komponensek összeszerelését.

## Általános rendelési adatok

Változat	Z-sorozat, Működtető szerszám
Rendelési szám	<a href="#">1650690000</a>
Típus	ZBW 4
GTIN (EAN)	4008190299361
Qty.	1 Stück

## ZBW 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	23,75 mm	Mélység (coll)	0,935 inch
Magasság	147 mm	Magasság (coll)	5,787 inch
Szélesség	27,76 mm	Szélesség (coll)	1,093 inch
Nettó tömeg	17 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100		

## Anyag adatok

Anyag	POM	Szín	narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály	HB		

## Rendszer specifikációk

Változat	Működtető szerszám
----------	--------------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---	-----	---------------------	--------------------

## Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>