

## HDC 48B TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok  
- az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Rendelési szám	<a href="#">1650980000</a>
Típus	HDC 48B TOLU 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190299606
Qty.	1 Stück

## HDC 48B TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	151 mm	Mélység (coll)	5,945 inch
Magasság	94 mm	Magasság (coll)	3,701 inch
Szélesség	90 mm	Szélesség (coll)	3,543 inch
Nettó tömeg	724 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## Méretetek

B ház magasság	94 mm	C ház szélessége	90 mm
Ház teljes hossza	132 mm	Kábelbevezetés	menetes

## Verzió

BG	12	Belső menet	PG 29
Felső kábelbevezetések száma	1	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Ház kivitele	Felső kábelbemenet, Dugóház	Kivitel	Standard
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	PG 29
Meghúzási nyomaték	1,2 Nm	Méret	12
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Suitable for ModuPlug®	Igen	Szorító változat	Végrögzítő
Szín (RAL)	RAL 7035	Típus	Dugó

## Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Meghúzási nyomaték	1,2 Nm
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételelesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló

A létrehozás dátuma 2024. július 25. 7:23:26 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## HDC 48B TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételelesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6940d71f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@a6d1559 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2aa0fed5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@110fa497 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7e186186 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1cbd74c1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@314677d5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5d815676 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@60281811 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@17c463a9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@15be465b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@42db807c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6293e0a6
RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6bl

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

**HDC 48B TOLU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technical Documentation

[1650980000 HDC 48B TOLU 1PG29G STP Blatt 1.pdf](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

**HDC 48B TOLU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HDC 48B TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 48B ALU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1295600000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118092066	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 48B ADLU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1222900000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190138004	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal
Qty.	1 Stück	

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 48B SLU 1PG29G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1651100000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190299705	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 29

## HDC 48B TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC 48B SLU 1M32G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1904190000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585779	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	M 32
Típus	HDC 48B SLU 2M32G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1788370000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205905	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	M 32
Típus	HDC 48B SDLU 2PG29G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1667560000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190424763	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 48B SDLU 2M40G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1983500000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248687787	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 40
Típus	HDC 48B SDLU 1M32G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1904150000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248585700	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 48B SDLU 1PG29G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1799810000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248247035	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 48B SDLU 2M32G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1788390000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248205929	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 48B SDLU 2M50G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1983510000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248687770	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 50
Típus	HDC 48B SLU 2M40G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1788360000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205899	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	M 40