

HDC-C-HD-SM1.5AU


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet |
| Rendelési szám | 1651650000 |
| Típus | HDC-C-HD-SM1.5AU |
| GTIN (EAN) | 4008190400323 |
| Qty. | 100 Stück |

HDC-C-HD-SM1.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|--------|--------|-------------|---------|
| Átmérő | 3,5 mm | Nettó tömeg | 0,627 g |
|--------|--------|-------------|---------|

Általános adatok

| | | | |
|----------------------|-------------------------|--|---------------------|
| Anyag | Rézötvözet | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 1.5 mm ² |
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 8 mm |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 | Felületi minőség | arany |
| Gyártás módszerek | fordított | Sorozat | HD |
| Térfogati ellenállás | ≤4 mΩ | Típus | Dugó |
| Verzió betét | HD, HDD, HQ, MixMate | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm ² |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet | Érintkező átmérő, dugó Ø | 1,6 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Tanúsítványok

| | |
|---------------------------|---|
| Jóváhagyások |  |
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Letöltések


| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC-C-HD-SM1.5AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

| Leiterquerschnitt | Abisolierlänge |
|-----------------------------|----------------|
| 0,14 - 0,37 mm ² | AWG 26-22 8 mm |
| 0,50 mm ² | AWG 20 8 mm |
| 0,75 - 1,00 mm ² | AWG 18 8 mm |
| 1,50 mm ² | AWG 16 8 mm |
| 2,50 mm ² | AWG 14 8 mm |



HDC-C-HD-SM1.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | CTIN CM 1.6/2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 6205430000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm², 6mm², 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248733446 | fogas krimpelés |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | CTX CM 1.6/2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 6018490000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm², 4mm², W- |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | krimp |
| Qty. | 1 Stück | |

Érintkező kiszerelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus | REMOVAL TOOL HD | Változat |
| Rendelési szám | 1866730000 | Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám |
| GTIN (EAN) | 4032248437054 | |
| Qty. | 1 Stück | |