

HDC 40D SBU 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzió | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| Rendelési szám | 1656840000 |
| Típus | HDC 40D SBU 2PG29G |
| GTIN (EAN) | 4008190409852 |
| Qty. | 1 Stück |

HDC 40D SBU 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| Magasság | 84 mm | Magasság (coll) | 3,307 inch |
| Szélesség | 56,5 mm | Szélesség (coll) | 2,224 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 45 mm | Rögzítési méret - szélesség | 105 mm |
| Nettó tömeg | 404 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Méretetek

| | | | |
|------------------------|---------|--------------------|---------|
| B ház magasság | 84 mm | B1 alap magasság | 5 mm |
| C ház szélessége | 43 mm | C1 alap szélessége | 56,5 mm |
| Furat osztás hossz, A2 | 105 mm | Ház teljes hossza | 93,3 mm |
| Kábelbevezetés | menetes | | |

Verzió

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| BG | 6 | Belső menet | PG 29 |
| Felső kábelbevezetések száma | 0 | Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész |
| Ház kivitele | Ház alsórész | Kivitel | magas |
| Kábelbevezetés | menetes | Kábelbevezetések mérete | PG 29 |
| Méret | 6 | Oldalsó kábelbevezetések száma | 2 |
| Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel az alsórészen | Suitable for ModuPlug® | Igen |
| Szorító változat | Oldalt rögzítő bilincs | Szín (RAL) | RAL 7035 |
| Típus | Felépítés (aljzat) | Tömítés | NBR |

Általános adatok

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ENT házak | Nem | Felületi minőség | Porbevonatos |
| Ház fő anyaga | alumínium présöntvény | Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |
| Védelmi osztály | IP65 (bedugaszolt állapotban) | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anyag | Aceton |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Fúróolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Gázolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Etilalkohol |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |

HDC 40D SBU 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anyag | Sebességváltó-olaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Hidraulikaolaj |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Hűtőközeg |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Mosóbenzin |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Izzadság |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Prémium benzin |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Víz |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | UV |
| Vegyszerállóság | Instabil |
| Anyag | Ózon |
| Vegyszerállóság | Instabil |

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |
| Vegyszerállóság | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@10c279fb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@53792008 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e04469a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@11994f5c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1217e135 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@8f4ea1f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@14584d0d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4f601375 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@62534de5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4d58f7a2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1b3efb21 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@548aa888 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2c4eeb99 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

HDC 40D SBU 2PG29G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technical Documentation

[1656840000 HDC_40D_SBU_2PG29G_STP_Blatt_1.pdf](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC 40D SBU 2PG29G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 40D SBU 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 16B DODQ 4B0 | Verzió |
| Rendelési szám | 1665260000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190421960 | Fedél ház alsórészhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard |
| Qty. | 1 Stück | |

Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 40D TSB 1M40G | Verzió |
| Rendelési szám | 1904800000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248521852 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, |
| Qty. | 1 Stück | magas, Kábelbevezetések mérete: M 40 |

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 40D TSB 1M32G | Verzió |
| Rendelési szám | 1787000000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248204243 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, |
| Qty. | 1 Stück | magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |

HDC 40D SBU 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 16B TSB 1M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1788180000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248205714 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, |
| Qty. | 1 Stück | Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Típus | HDC 16B TSB 1M40G | Verzió |
| Rendelési szám | 1809620000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248284979 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, |
| Qty. | 1 Stück | Standard, Kábelbevezetések mérete: M 40 |
| Típus | HDC 40D TSB 1PG21G | Verzió |
| Rendelési szám | 1656520000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190409531 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, |
| Qty. | 1 Stück | magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Típus | HDC 16B TSB 1PG21G | Verzió |
| Rendelési szám | 1656480000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190409494 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, |
| Qty. | 1 Stück | Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Típus | HDC 40D TSB 1M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1787010000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248204250 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, |
| Qty. | 1 Stück | magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Típus | HDC 40D TSB 1PG29G | Verzió |
| Rendelési szám | 1656540000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4008190409555 | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, |
| Qty. | 1 Stück | magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |

Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 40D TOBU 1M32G | Verzió |
| Rendelési szám | 1787060000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248204304 | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| Típus | HDC 16B TOBU 1M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1788210000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN) | 4032248205745 | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, |
| Qty. | 1 Stück | Kábelbevezetések mérete: M 25 |

A létrehozás dátuma 2024. május 29. 11:41:15 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC 40D SBU 2PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 40D TOBU 2M25 | Verzió |
| Rendelési szám | 1208380000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65, IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248100248 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 40D TOBU 1PG29G | Verzió |
| Rendelési szám | 1656650000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190409661 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 16B TOBU 1PG21G | Verzió |
| Rendelési szám | 1656590000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190409609 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 40D TOBU 1PG21G | Verzió |
| Rendelési szám | 1656630000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190409647 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC 40D TOBU 1M25G | Verzió |
| Rendelési szám | 1787070000 | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204410 | |
| Qty. | 1 Stück | |