

## HDC 40D KBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok  
- az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| Rendelési szám | <a href="#">1657310000</a>  |
| Típus          | HDC 40D KBU 1PG21G  |
| GTIN (EAN)     | 4008190410360   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## HDC 40D KBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |       |                  |            |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Magasság    | 79 mm | Magasság (coll)  | 3,11 inch  |
| Szélesség   | 55 mm | Szélesség (coll) | 2,165 inch |
| Nettó tömeg | 334 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Méretetek

|                   |       |                  |         |
|-------------------|-------|------------------|---------|
| B ház magasság    | 79 mm | C ház szélessége | 43 mm   |
| Ház teljes hossza | 93 mm | Kábelbevezetés   | menetes |

## Verzió

|                              |                              |                                |           |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| BG                           | 6                            | Belső menet                    | PG 21     |
| Felső kábelbevezetések száma | 1                            | Felső rész/alsó rész/fedél     | alsó rész |
| Ház kivitele                 | Összekötő ház                | Kivitel                        | magas     |
| Kábelbevezetés               | menetes                      | Kábelbevezetések mérete        | PG 21     |
| Méret                        | 6                            | Oldalsó kábelbevezetések száma | 0         |
| Rögzítőrendszer kivitele     | Keresztkengyel az alsórészen | Suitable for ModuPlug®         | Igen      |
| Szorítós változat            | Oldalt rögzítő bilincs       | Szín (RAL)                     | RAL 7035  |
| Típus                        | Csatlakozótoldal             | Tömítés                        | NBR       |

## Általános adatok

|                 |                               |                    |                         |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ENT házak       | Nem                           | Felületi minőség   | Porbevonatos            |
| Ház fő anyaga   | alumínium présöntvény         | Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |
| Védelmi osztály | IP65 (bedugaszolt állapotban) |                    |                         |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9,1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Aceton                 |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Fúróolaj               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Gázolaj                |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Etilalkohol            |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Sebességváltó-olaj     |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |

## HDC 40D KBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Hidraulikaolaj         |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hűtőközeg              |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Mosóbenzin             |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Izzadság               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Prémium benzin         |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Víz                    |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | UV                     |
| Vegyszerállóság | Instabil               |
| Anyag           | Ózon                   |
| Vegyszerállóság | Instabil               |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                 |   |
|-----------------|---|
| REACH SVHC      | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3   |
| SCIP            | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f  |
| Vegyszerállóság | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@605c391 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@54ff96fc<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@22bf5745 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@45250517<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6d145f69 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@45746c41<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1da91ed5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@70c9bdca<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3fe95bad de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@59192e75<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@c93dc35 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@31091780<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4448063f |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202      |

## Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>   |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Product Change Notification                 | <a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a><br><a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a> |
| Technical Documentation                     | <a href="#">1657310000 HDC_40D_KBU_1PG21G_STP_Blatt_1.pdf</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok                                  | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>   |

A létrehozás dátuma 2024. május 29. 11:36:51 CEST


A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**HDC 40D KBU 1PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HDC 40D KBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 16B TOBU 1PG21G        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656590000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190409609              | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: PG 21                                       |
| Típus          | HDC 40D TOBU 1PG21G        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656630000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190409647              | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas,    |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: PG 21                                       |
| Típus          | HDC 40D TOBU 1M25G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787070000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248204410              | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas,    |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Típus          | HDC 40D TOBU 2M25          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1208380000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65, IP65 (bedugaszolt        |
| GTIN (EAN)     | 4032248100248              | állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az          |
| Qty.           | 1 Stück                    | alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25                     |
| Típus          | HDC 40D TOBU 1PG29G        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656650000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190409661              | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas,    |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: PG 29                                       |
| Típus          | HDC 40D TOBU 1M32G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787060000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248204304              | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas,    |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: M 32  |
| Típus          | HDC 16B TOBU 1M25G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1788210000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248205745              | Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, |
| Qty.           | 1 Stück                    | Kábelbevezetések mérete: M 25  |

## HDC 40D KBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal. A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást. A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető. Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 16B DODQ 4B0           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1665260000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190421960              | Fedél ház alsórészhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard        |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal. A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást. A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető. Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 40D TSB 1M25G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787010000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248204250              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen,       |
| Qty.           | 1 Stück                    | magas, Kábelbevezetések mérete: M 25                                 |
| Típus          | HDC 16B TSB 1M40G          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1809620000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248284979              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen,       |
| Qty.           | 1 Stück                    | Standard, Kábelbevezetések mérete: M 40                              |

## HDC 40D KBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 16B TSBU 1M25G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1788180000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248205714              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyél az alsórészen,        |
| Qty.           | 1 Stück                    | Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25                              |
| Típus          | HDC 16B TSBU 1PG21G        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656480000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190409494              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyél az alsórészen,        |
| Qty.           | 1 Stück                    | Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21                             |
| Típus          | HDC 40D TSBU 1PG21G        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656520000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190409531              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyél az alsórészen,        |
| Qty.           | 1 Stück                    | magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21                                |
| Típus          | HDC 40D TSBU 1M32G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1787000000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248204243              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyél az alsórészen,        |
| Qty.           | 1 Stück                    | magas, Kábelbevezetések mérete: M 32                                 |
| Típus          | HDC 40D TSBU 1M40G         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1904800000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4032248521852              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyél az alsórészen,        |
| Qty.           | 1 Stück                    | magas, Kábelbevezetések mérete: M 40                                 |
| Típus          | HDC 40D TSBU 1PG29G        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1656540000</a> | HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190409555              | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenyél az alsórészen,        |
| Qty.           | 1 Stück                    | magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29                                |