

ADS/16-2/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza az adapterlemezeket (ADP) is.

Általános rendelési adatok

Verzió	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Adapterlemez, Méret: 6, Műanyag, szürke, 6
Rendelési szám	1666330000
Típus	ADS/16-2/25
GTIN (EAN)	4008190423384
Qty.	10 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	84,5 mm	Mélység (coll)	3,327 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0,354 inch
Szélesség	34,5 mm	Szélesség (coll)	1,358 inch
Rögzítési méret - magasság	77,5 mm	Rögzítési méret - szélesség	27 mm
Nettó tömeg	8,1 g		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002309	ETIM 7.0	EC002309
ETIM 8.0	EC002309	ETIM 9.0	EC002309
ECLASS 9.0	27-44-02-01	ECLASS 9,1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-01	ECLASS 11.0	27-44-02-01
ECLASS 12.0	27-44-02-01	ECLASS 13.0	27-44-02-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

