

## MF 12/5 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
- Használatra kész jelölők standard nyomtatással
- Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
- Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
- Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Verzió	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entelec, WAGO, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1677180000</a>
Típus	MF 12/5 MC NE WS
GTIN (EAN)	4008190470579
Qty.	600 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

## MF 12/5 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	0,203 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

## Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, WAGO		
Anyag	Poliamid 66		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9		
Halogén	Nem		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard	
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Sorkapocs jelölő		
Nyomtatott karakterek	üres		
Nyomtatás típusa	üres		
Szélesség	5 mm		
Szín	fehér		
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

## Csatlakozójelölők

Osztás, mm (P)	5 mm
----------------	------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9,1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – 20994_MF_12-5_DXF.dxf</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Product Change Notification	<a href="#">Technical change to MultiCard material - DE</a> <a href="#">Technical change to MultiCard material - EN</a> <a href="#">MultiCard Material modification</a> <a href="#">MultiCard Material Modifikation</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

A létrehozás dátuma 2024. június 18. 13:20:26 CEST

A katalógus állapota 14.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**MF 12/5 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



**Rajz**

