

**LM MT300 56/22 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | LaserMark, Készülékjelölők, 22 x 56 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">1686421044</a>                    |
| Típus          | LM MT300 56/22 WS                             |
| GTIN (EAN)     | 4008190494094                                 |
| Qty.           | 10 Stück                                      |

## LM MT300 56/22 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 0,08 mm | Mélység (coll)   | 0,003 inch |
| Magasság    | 22 mm   | Magasság (coll)  | 0,866 inch |
| Szélesség   | 56 mm   | Szélesség (coll) | 2,205 inch |
| Nettó tömeg | 11,6 g  |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

## Általános adatok

|   |   |            |  |
|---|---|------------|--|
| Anyag                                   | Poliészter, PVC-mentes                    |            |  |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9   |            |  |
| Halogén                                 | Nem                                       |            |  |
| Jelölők száma kombinációként            | Jelölők száma kombinációként              | 36         |  |
|   | Number of combinations per packaging unit | 10         |  |
|   | Tápellátás formája                        | Etikettlap |  |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 Etikettlap = 36 Készülékjelölők         |            |  |
| Laponkénti jelölőszám                   | 36  |            |  |
| Number of markers per packaging unit    | 360                                       |            |  |
| Nyomtatás módja                         | Lézernyomtatás                            |            |  |
| Ragasztóanyag                           | Akril ragasztó                            |            |  |
| Szélesség                               | 56 mm                                     |            |  |
| Szín                                    | fehér                                     |            |  |
| UL 94 éghetőségi osztály                | HB  |            |  |
| UL 969 tanúsítvány                      | Igen                                      |            |  |
| Változat                                | Öntapadós                                 |            |  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40... 150 °C                             |            |  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 150 °C                                    |            |  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -40 °C                                    |            |  |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9,1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## LM MT300 56/22 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

**LM MT300 56/22 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

