


**LM MT300 56/22 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

**Általános rendelési adatok**

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 22 x 56 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1686421687</a>
Típus	LM MT300 56/22 GE
GTIN (EAN)	4008190494100
Qty.	10 Stück

## LM MT300 56/22 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0,866 inch
Szélesség	56 mm	Szélesség (coll)	2,205 inch
Nettó tömeg	11,7 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

## Általános adatok

Anyag	Poliészter, PVC-mentes		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4		
Halogén	Nem		
Jelölők száma kombinációként	1 Etikettlap = 36 Készülékjelölők		
Jelölők száma kombinációként	Number of combinations per packaging unit	10	
	Jelölők száma kombinációként	36	
	Tápellátás formája	Etikettlap	
Laponkénti jelölőszám	36		
Number of markers per packaging unit	360		
Nyomtatás módja	Lézernyomtatás		
Ragasztóanyag	Akril ragasztó		
Szélesség	56 mm		
Szín	sárga		
UL 94 éghetőségi osztály	HB		
UL 969 tanúsítvány	Igen		
Változat	Öntapadós		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## LM MT300 56/22 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

**LM MT300 56/22 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

