

## DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre  
szabás: a tökéletes kiegészítés minden  
alkalmazáshoz.**

Az univerzális rendszertartozékok lehetővé teszik az  
interfészek egyszerű adaptálását az adott alkalmazás  
specifikus követelményeinek teljesítéséhez.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelhető érintkező (kapocs), 0.35 mm <sup>2</sup>
Rendelési szám	<a href="#">1705310000</a>
Típus	DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008190948573
Qty.	500 Stück

## DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,21 g
-------------	--------

## Anyagjellemzők

Szín	ezüst	Színskála (hasonló)	RAL 7001
------	-------	---------------------	----------

## Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1
----------------------------	-------------

## Csomagolás

VPE hosszúság	120 mm	VPE szélesség	79 mm
VPE magasság	29 mm		

## Rendszerparaméterek

Termékcsalád	Tartozékok
--------------	------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9,1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	