

KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

A közvetlen felszerelést szolgáló árnyékolótartók egyszerűen és biztonságosan rögzíthetők közvetlenül a rögzítőlemezhez. A termékek eltérnek a kábel átmérőjének és az árnyékolótartó rögzítőmenetének tartományában.

Általános rendelési adatok

Verzió	Húzókegyel, Húzókegyel, Acél
Rendelési szám	1712310050
Típus	KLBUE 4-13.5 SC
GTIN (EAN)	4032248007066
Qty.	50 Stück

KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	31,45 mm	Mélység (coll)	1,238 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0,866 inch
Szélesség	20,1 mm	Szélesség (coll)	0,791 inch
Rögzítési méret - szélesség	18,9 mm	Nettó tömeg	18,32 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	Acél	Szín	ezüst
-------	------	------	-------

Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz
----------	--------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Csavar	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	13,5 mm	Kábelátmérő, min.	4 mm
-------------------	---------	-------------------	------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9,1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Beipackzettet_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format