

## WSM 10 X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

## WSM kis lemezek

- Teljesen rozsdamentes és saválló
- A dombornyomású karakterek lefestés után is jól olvashatók
- Egyedi nyomtatással, a tartóba ütött nyomtatással is kapható
- A 40-es WSM Service Box tartalma: egyenként 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, földelés, nulla. 200 db acél kábelkötő (200 mm) 30 rozsdamentes acél tartó, 48 mm és 60 mm; 20 acél tartó, 84 mm, és 10 acél tartó, 108 mm és 288 mm

## Általános rendelési adatok

Változat	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 5.5 x 9.9 mm, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1712501687</a>
Típus	WSM 10 X
GTIN (EAN)	4008190947514
Qty.	200 Stück

A létrehozás dátuma 2024. június 11. 10:53:52 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## WSM 10 X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,3 mm	Mélység (coll)	0,012 inch
Magasság	5,5 mm	Magasság (coll)	0,217 inch
Szélesség	9,9 mm	Szélesség (coll)	0,39 inch
Nettó tömeg	0,15 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	500 °C
------------------------------	--------

## Általános adatok

Anyag	1.4404 rozsdamentes acél	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Komponens
Jelölők száma kombinációként	1 Komponens = Vezeték és kábeljelölők	
Nyomtatott karakterek	Nagybetűk	
Nyomtatás	X	
Nyomtatás tájolása	vízszintes	
Nyomtatás típusa	Standard	
Szélesség	9,9 mm	
Szín	ezüst	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	500 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	500 °C	

## Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm <sup>2</sup>	Halogén	Nem
Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## WSM 10 X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rozsdamentes acél



A Weidmüller rozsdamentes acél sorozata rozsdamentes acél kábelkötők átfogó választékát kínálja olyan extrém körülményekhez, mint például a magas hőmérséklet vagy súlyos kémiai hatások.

- rozsdamentes acél AISI 316,
- ideális kültéri használatra,
- ellenáll a sugárzásnak és korróziónak,
- nem-mágneseződő,
- fogazat nélkül, így nem károsítja a szigetelést.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCT 4.6/520	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1699920000</a>	Kábelkötők, 4,6 x 520 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892364	
Qty.	100 Stück	
Típus	SCT 4.6/266 C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1699900000</a>	Kábelkötők, 4,6 x 266 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892340	
Qty.	100 Stück	
Típus	SCT 4.6/838	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1699940000</a>	Kábelkötők, 4,6 x 838 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892388	
Qty.	100 Stück	
Típus	SCT 4.6/127 C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1699800000</a>	Kábelkötők, 4,6 x 127 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892241	
Qty.	100 Stück	
Típus	SCT 4.6/360 C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1699910000</a>	Kábelkötők, 4,6 x 360 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892357	
Qty.	100 Stück	
Típus	SCT 4.6/679	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1699930000</a>	Kábelkötők, 4,6 x 679 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892371	
Qty.	100 Stück	
Típus	SCT 4.6/201 C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1699810000</a>	Kábelkötők, 4,6 x 201 mm, 1.4301 rozsdamentes acél, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892258	
Qty.	100 Stück	

## WSM 10 X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kábelkötegelő szerszámok



## Általános rendelési adatok

Típus	WSM TOOL MANUELL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1774480000</a>	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 210 x 220 mm,
GTIN (EAN)	4032248149278	ezüst
Qty.	1 Stück	
Típus	WSM TOOL AUTOMATIK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1774470000</a>	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 180 x 275 mm,
GTIN (EAN)	4032248149261	ezüst
Qty.	1 Stück	

## Tartó



A WSM a komplett jelölőrendszer kábelekhöz, vezetékekhez, csövekhez és komponensekhez – állandó jelölést kínál olyan környezetben, amelynek más jelölések nem tudnak ellenállni. Ez a termékcsalád feliratlemezeket, tartókat és rozsdamentes acél kábelkötegelőket tartalmaz – egyedileg, vagy teljes WSM Set és WSM Service Box készletként kapható.

## Előnyök:

- Tartós, dombornyomott karakterek a maximális olvashatóság érdekében
- Hőnek, hidegnek, korróziónak, savaknak, vegyszereknek, tűznek stb. ellenálló
- Az egyedi és a többkarakteres jelölések is kombinálhatók egymással
- Gyors beszerelés
- Kültéri felhasználásra ideális
- Egyszerű csatlakoztatás kábelkötőkkel

## Általános rendelési adatok

Típus	WSMH 84MM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1774520000</a>	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 84 x 11 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4032248149315	
Qty.	50 Stück	
Típus	WSMH 48MM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1774500000</a>	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 48 x 11 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4032248149292	
Qty.	50 Stück	

**WSM 10 X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

Típus	WSMH 60MM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1774510000</a>	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 60 x 11 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4032248149308	
Qty.	50 Stück	
Típus	WSMH 288MM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1774490000</a>	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 288 x 11 mm,
GTIN (EAN)	4032248149285	ezüst
Qty.	50 Stück	
Típus	WSMH 108MM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1774530000</a>	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 108 x 11 mm,
GTIN (EAN)	4032248149322	ezüst
Qty.	50 Stück	