

## HDC-KIT-HA 04.401

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.  
A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.  
A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.  
A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.  
Csavaros csatlakozás

## Általános rendelési adatok

Változat	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HA, Méret: 1, Pólusok: 4, Csavaros csatlakozás, 400 V, 16 A, PG 11
Rendelési szám	<a href="#">1712600000</a>
Típus	HDC-KIT-HA 04.401
GTIN (EAN)	4008190947828
Qty.	1 Stück

## HDC-KIT-HA 04.401

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 99 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -30 undefined ... 80  
undefined

## Verzió

BG	1	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Felső kábelbevezetések száma	1	Kábelbevezetések mérete	PG 11
Méret	1	Szín (RAL)	RAL 7035

## Általános adatok

Anyag	Műanyag	BG	1
Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás	Méret	1
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	400 V	Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A
Pólusszám	4	Sorozat	HA
Tömszelencék	PG 11		

## Változat

Anyag	Műanyag	BG	1
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Min. nyomaték a főérintkező számára	0,5 Nm
Méret	1	Primer érintkező max. nyomatéka	0,55 Nm
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of  
Conformity [Manufacturer's declaration](#)  
Engineering Data [CAD data – STEP](#)  
Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)  
Kiadványok [FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)