

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Verzió	VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence húzásmentesítő), Tömszelencék, egyenes, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1718870000
Típus	VG 36-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352097
Qty.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 6:00:40 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	40,5 mm	Magasság (coll)	1,594 inch
Hossz	49,5 mm	Hossz, inch	1,949 inch
Nettó tömeg	263,6 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
-------------------	----------------

Általános információk

AF 1. méret	50 mm	AF 2. méret	50 mm
AF mérete	52 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	10 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	10 Nm
Halogén	Nem	Kábel külső átmérője, max.	33 mm
Kábel külső átmérője, min.	23 mm	Külső menet	PG 36
Menet hossza	9 mm	Menetemelkedés	1,59 mm
Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, max.	37 mm	Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, min.	25 mm
Tömszelencék	PG, PG 36	Tömítés	NBR
Tömítőbetét	NBR	Védelmi osztály	IP54
Védelmi osztály, GWDR	IP65	Zárt anya nyomatéka, max.	6,7 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	6,7 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG36-PO	Verzió
Rendelési szám	1719510000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 36, Polietilén
GTIN (EAN)	4008190352776	
Qty.	50 Stück	

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG36-MS	Verzió
Rendelési szám	1719220000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 36, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190352479	
Qty.	50 Stück	

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG36-NP	Verzió
Rendelési szám	1719610000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 36, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352875	
Qty.	20 Stück	