

VG 48-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence húzásmentesítő), Tömszelencék, egyenes, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1718890000
Típus	VG 48-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352110
Qty.	5 Stück

VG 48-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1,772 inch
Hossz	55 mm	Hossz, inch	2,165 inch
Nettó tömeg	452 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
-------------------	----------------

Általános információk

AF 1. méret	68 mm	AF 2. méret	64 mm
AF mérete	68 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	10 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	10 Nm
Halogén	Nem	Kábel külső átmérője, max.	45 mm
Kábel külső átmérője, min.	35 mm	Külső menet	PG 48
Menet hossza	10 mm	Menetemelkedés	1,59 mm
Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, max.	48 mm	Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, min.	35 mm
Tömszelencék	PG, PG 48	Tömítés	NBR
Tömítőbetét	NBR	Védelmi osztály	IP54
Védelmi osztály, GWDR	IP65	Zárt anya nyomatéka, max.	6,7 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	6,7 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VG 48-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG48-MS	Változat
Rendelési szám	1719240000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 48, 5.5 mm, Sárgaréz,
GTIN (EAN)	4008190352493	nikkelezett
Qty.	10 Stück	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG48-NP	Változat
Rendelési szám	1719630000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 48, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352899	
Qty.	5 Stück	

VG 48-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG48-PO	Változat
Rendelési szám	1719530000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 48, Polietilén
GTIN (EAN)	4008190352790	
Qty.	5 Stück	