

## BS 35II KLBUE3-8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A speciális rögzítőlábaknak köszönhetően a termékválasztékban árnyékolásrögzítők is megtalálhatóak, amelyeket a TS 35 DIN sínre lehet szerelni. Az árnyékolót a rögzítőláb vezet el az árnyékolásrögzítőtől a TS 35 szerelősín, és így a PE (földelés) felé.

## Általános rendelési adatok

Változat	Húzókeggyel, Rögzítőkészlet, Acél
Rendelési szám	<a href="#">1723810000</a>
Típus	BS 35II KLBUE3-8
GTIN (EAN)	4008190377007
Qty.	10 Stück

## BS 35II KLBUE3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	36,5 mm	Mélység (coll)	1,437 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Átmérő	3 mm	Nettó tömeg	56,538 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	Acél	Szín	ezüst
-------	------	------	-------

## Rendszer specifikációk

Változat	Húzókegnyel
----------	-------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
---	------	-----------------	----------------------

## Méretetek

Átmérő	3 mm
--------	------

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	8 mm	Kábelátmérő, min.	3 mm
-------------------	------	-------------------	------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	