

## FM 4.2/TS35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

## Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítőláb szerelősínen, TS 35
Rendelési szám	<a href="#">1724580000</a>
Típus	FM 4.2/TS35
GTIN (EAN)	4008190377717
Qty.	40 Stück

## FM 4.2/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0,276 inch
Magasság	50,2 mm	Magasság (coll)	1,976 inch
Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	4,5 g		

## Anyag adatok

Anyag	Acél, világos felületű	Felületi minőség	nikkelezett
Szín	ezüst		

## Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Sín	TS 35
----------	-------------	-----	-------

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Felpattintható
---	-----	-----------------	----------------

## Méretetek

Raszter mm-ben (P)	14 mm	Rögzítési mérete	4,2 mm
--------------------	-------	------------------	--------

## Általános

Felületi minőség	nikkelezett	Sín	TS 35
------------------	-------------	-----	-------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9,1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Storage Conditions Terminal Blocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

