

## KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Árnyékolás és földelés

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Húzókegyel, Húzókegyel, Acél
Rendelési szám	<a href="#">1749151001</a>
Típus	KLBUE CO 3
GTIN (EAN)	4032248064441
Qty.	10 Stück

## KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	45 mm	Mélység (coll)	1,772 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Szélesség	24 mm	Szélesség (coll)	0,945 inch
Rögzítési méret - szélesség	23 mm	Nettó tömeg	36,2 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	Acél	Szín	ezüst
-------	------	------	-------

## Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz
----------	--------------------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Felpattintható
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, Gyűjtősín		

## Méretek

Osztás, mm (P)	25 mm
----------------	-------

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	20 mm	Kábelátmérő, min.	10 mm
-------------------	-------	-------------------	-------

## Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, Gyűjtősín
---------------------	-------------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9,1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**KLBUE CO 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Készlet



A gyűjtősínek lehetőséget nyújtanak több kábel kis helyen való összekapcsolására. Ezenkívül a sorkapcsaink beépítése épületek berendezéseibe is lehetséges, továbbá a gyűjtősíneinket a kábelek árnyékolásának támogatására is használhatja.

## Általános rendelési adatok

Típus	WSH 18 MT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1083100000</a>	Tartozékok, Síntartó, fém
GTIN (EAN)	4008190053246	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 19 MT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1083200000</a>	Tartozékok, Síntartó, fém
GTIN (EAN)	4008190059538	
Qty.	10 Stück	

## Réz



Az alkalmazott fémek közül a réznek van a legjobb elektromos vezetőképessége, ami a legmagasabb rövidzárlati ellenállást eredményezi. Ezért a réz gyűjtősín a legszélesebb körben használt változat.

## Általános rendelési adatok

Típus	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6348900000</a>	Gyűjtősín (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Qty.	1 m	

## KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Felszerelési tartozékok



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

Típus	WSH 3/H/N	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1715970000</a>	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 6	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1080200000</a>	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1080100000</a>	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1068700000</a>	Tartozékok, Sintartó, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qty.	10 Stück	

## Hajlított sín



A gyűjtősín lehetőséget nyújtanak több kábel kis helyen való összekapcsolására. Ezenkívül a sorkapcsaink beépítése épületek berendezéseibe is lehetséges, továbbá a gyűjtősíneinket a kábelek árnyékolásának támogatására is használhatja.

## Általános rendelési adatok

Típus	SMSE WSH U1 MT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1083900000</a>	Tartozékok, Gyűjtősín, Acél horganyzott
GTIN (EAN)	4008190065515	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 4 MT	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1079900000</a>	Tartozékok, Sintartó, fém
GTIN (EAN)	4008190379254	
Qty.	10 Stück	