

## KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A speciális rögzítőlábaknak köszönhetően a termékválasztékban árnyékolásrögzítők is megtalálhatóak, amelyeket a C-profilokra lehet szerelni. Az árnyékolót a rögzítőláb vezeti el az árnyékolásrögzítőtől a C-profil, és így a PE (földelés) felé.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Húzókegyel, Húzókegyel, Acél
Rendelési szám	<a href="#">1752711001</a>
Típus	KLBUE 15-32 CPF
GTIN (EAN)	4032248044443
Qty.	10 Stück

## KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	64 mm	Mélység (coll)	2,52 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Szélesség	33,5 mm	Szélesség (coll)	1,319 inch
Nettó tömeg	84,5 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	Acél	Szín	szürke
-------	------	------	--------

## Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz	Sín	TS 27
----------	--------------------------	-----	-------

## Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

## Méretetek

Osztás, mm (P)	36 mm
----------------	-------

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	32 mm	Kábelátmérő, min.	15 mm
-------------------	-------	-------------------	-------

## Általános

Sín	TS 27	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----	-------	---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9,1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

## Általános rendelési adatok

Típus	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1802690000</a>	Kapocssínek, Sín, DIN EN 60715, Acél
GTIN (EAN)	4032248257201	
Qty.	2 m	