

THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különbféle színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Készülékjelölők, 6 x 18 mm, fehér
Rendelési szám	1753271044
Típus	THM MT30X 18/6 WS
GTIN (EAN)	4032248008650
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Nettó tömeg	252 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Halogén	Nem
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Készülékjelölők
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája Etikett-tekercs
Nyomtatás módja	Hőnyomtató
Ragasztóanyag	Akril ragasztó
Szám tekercsenként	10 000
Szélesség	18 mm
Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Igen
Változat	Öntapadás, halogénmentes
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

A létrehozás dátuma 2024. szeptember 4. 20:42:12 CEST

A katalógus állapota 31.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



THM MT30X 18/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	4005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	