

## SKMU M12 - K GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Változat	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 12, 5 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	<a href="#">1772440000</a>
Típus	SKMU M12 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130184
Qty.	100 Stück

## SKMU M12 - K GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	5 mm	Magasság (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	0,9 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 100 °C
-------------------	------------------

## Általános információk

AF 1. méret	18 mm	Anyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Belső menet	M 12 x 1.5	Halogén	Nem
Külső menet	M 12	Külső átmérő	20,79 mm
Menet hossza	5 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
Szilikon	Nem	Tömszelencék	M 12
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Vastagság	5 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9,1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**SKMU M12 - K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**