

SKMU M40 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Verzió	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 40, 7 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	1772490000
Típus	SKMU M40 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130238
Qty.	50 Stück

SKMU M40 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	7 mm	Magasság (coll)	0,276 inch
Nettó tömeg	7,72 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 100 °C
-------------------	------------------

Általános információk

AF 1. méret	50 mm	Anyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Belső menet	M 40	Halogén	Nem
Külső menet	M 40	Külső átmérő	57,75 mm
Menet hossza	7 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
Szilikon	Nem	Tömszelencék	M 40
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Vastagság	7 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9,1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

SKMU M40 - K GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**