

## ZPE 1.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A védelmi átvezető sorkapocs egy biztonsági célú elektromos vezető, amelyet számos alkalmazásban használnak. A rézvezetők és a rögzítőlemez közötti elektromos és mechanikus kapcsolat kialakítására földelő sorkapcsok szolgálnak. Ezekben egy vagy több csatlakozási pont teszi lehetővé a védőföldelés vezetőinek csatlakoztatását és/vagy elágaztatását.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Földelő sorkapcsok, Húzórugós csatlakozás, 1.5 mm <sup>2</sup> , 180 A (1,5 mm <sup>2</sup> ), Zöld / sárga |
| Rendelési szám | <a href="#">1775620000</a>  |
| Típus          | ZPE 1.5/4AN   |
| GTIN (EAN)     | 4032248181056   |
| Qty.           | 50 Stück  |

## ZPE 1.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                           |            |                |            |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység                   | 36,5 mm    | Mélység (coll) | 1,437 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 37 mm      | Magasság       | 75,5 mm    |
| Magasság (coll)           | 2,972 inch | Szélesség      | 3,5 mm     |
| Szélesség (coll)          | 0,138 inch | Nettó tömeg    | 10,38 g    |

## Hőmérsékletek

|                                     |                              |   |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
| Tárolási hőmérséklet                | Üzemi hőmérsékleti tartomány | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| -25 °C...55 °C                      |                              |   |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C                       | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C  |

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

|                                    |   |                                     |                     |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | DEMKO15ATEX1467U  | Tanúsítvány száma (IECEx)           | IECExULD15.0008U    |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 1.5 mm <sup>2</sup>   | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEx) | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | EN 60079-7 jelölés                  |                     |
| 2014/34/EU címke                   | II 2 G D  |                                     | Ex eb II C Gb       |

## Anyag adatok

|                          |       |      |              |
|--------------------------|-------|------|--------------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | Zöld / sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |              |

## Rendszer specifikációk

|                             |  |                                    |        |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--------|
| Változat                    | Húzókenyvel csatlakozás, PE-csatlakozással, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges                   |        |
| Szintek száma               | 1  | Rögzítési pontok száma szintenként | Igen 4 |
| Keresztkötött szintek belül | Nem  | PE-csatlakozás                     | Igen   |
| Sín                         | TS 35  | PE működés                         | Igen   |
| PEN funkció                 | Nem  |                                    |        |

## CSA névleges adatok

|                                    |                |                                    |        |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-1152892 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG         |                                    |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |                    |   |      |
|---------------------|--------------------|---|------|
| Felszerelés típusa  | Felpattintható     | Hasonló kapcsok száma                               | 1    |
| Nyitott oldala      | jobb               | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |   |      |

## ZPE 1.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                     |  |               |
|--|---------------------|--|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 1,5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség a szomszédos kapcsokra vonatkozóan | 500 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 500 V               | Szabványok   | IEC 60947-7-2 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,83 mΩ             | Névleges lökőfeszültség a szomszédos kapocs felé       | 6 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0,56 W              | Szennyezés súlyossága                                  | 3             |

## PE névleges adatok

|                           |                              |             |     |
|---------------------------|------------------------------|-------------|-----|
| Névleges rövid idejű áram | 180 A (1,5 mm <sup>2</sup> ) | PEN funkció | Nem |
|---------------------------|------------------------------|-------------|-----|

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Húzórugós csatlakozás |
|--|-----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                                    |          |          |
|--|------------------------------------|----------|----------|
| Csatlakozás típusa   | Húzórugós csatlakozás              |          |          |
| Csatlakozási irány   | felső                              |          |          |
| Csatlakozások száma  | 4                                  |          |          |
| Csupaszolási hossz   | 10 mm                              |          |          |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 0,75 mm²                           |          |          |
| Iker-érvéghüvelyek, min.   | 0,5 mm²                            |          |          |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm²                            |          |          |
| Kés mérete   | 0,4 x 2,0 mm                       |          |          |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | B1                                 |          |          |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1   | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,5 mm²  |
|  | Tube length                        | névleges | 10 mm    |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,75 mm² |
|  | Tube length                        | névleges | 10 mm    |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1 mm²    |
|  | Tube length                        | névleges | 10 mm    |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1,5 mm²  |
|  | Tube length                        | min.     | 10 mm    |
|  |                                    | max.     | 12 mm    |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4   | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,5 mm²  |
|  | Tube length                        | min.     | 6 mm     |
|  |                                    | max.     | 10 mm    |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,75 mm² |
|  | Tube length                        | min.     | 6 mm     |
|  |                                    | max.     | 12 mm    |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1 mm²    |
|  | Tube length                        | min.     | 6 mm     |
| max.   |                                    | 12 mm    |          |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 1,5 mm²                            |          |          |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,05 mm²                           |          |          |

## ZPE 1.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Vezeték csatlakozás keresztmetszet, 0,5 mm<sup>2</sup>

finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG 16

AWG, max.

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG 30

AWG, min.

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, 1,5 mm<sup>2</sup>

finomsodratú, max.

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, 0,5 mm<sup>2</sup>

finomsodratú, min.

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, 1,5 mm<sup>2</sup>

finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, 1,5 mm<sup>2</sup>

finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, 1,5 mm<sup>2</sup>

tömör ér, max. névleges csatlakozás

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, 0,5 mm<sup>2</sup>

tömör ér, min. névleges csatlakozás

## UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

## Általános

Szabványok IEC 60947-7-2

Sín TS 35

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Vezeték csatlakozási keresztmetszet

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 30

AWG, max.

AWG 16

## Besorolások

ETIM 6.0 EC000901

ETIM 7.0 EC000901

ETIM 8.0 EC000901

ETIM 9.0 EC000901

ECLASS 9.0 27-14-11-41

ECLASS 9,1 27-14-11-41

ECLASS 10.0 27-14-11-41

ECLASS 11.0 27-14-11-41

ECLASS 12.0 27-14-11-41

ECLASS 13.0 27-25-01-03

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Tanúsítvány száma (cURusEX) E184763

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 5:23:13 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**ZPE 1.5/4AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**


|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">Lloyds Register Certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Product Change Notification                 | <a href="#">PCN_ZPE_Q2_2021 - EN</a><br><a href="#">PCN_ZPE_Q2_2021 - DE</a><br><a href="#">Product Change Notification ZPE Q1/2022 DE</a><br><a href="#">Product Change Notification Q1/2022 EN</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI ZDU/ZPE 1.5/4AN</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok                                  |  |

**ZPE 1.5/4AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## ZPE 1.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZEW 35/2                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6630740000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható |
| GTIN (EAN)     | 4032248348916              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZEW 35                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6540000000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható |
| GTIN (EAN)     | 4008190956264              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Osztás, mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248017348              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 500 Stück                  |   |

## ZPE 1.5/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 12/3.5 MC NE WS         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1778270000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 3.5 mm, Osztás, mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248161041              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                       |
| Qty.           | 600 Stück                  |   |

1.5 mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZAP/TW ZDU1.5/4AN BL       | Verzió                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1776100000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4032248188185              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZAP/TW ZDU1.5/4AN OR       | Verzió                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1776110000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4032248188208              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZAP/TW ZDU1.5/4AN          | Verzió                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1776090000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4032248188178              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |



## ZPE 1.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Z sorozat




Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Típus          | ZTA 5/ZA                   | Verzió                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1776220000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 13.5 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248190683              |                                  |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                  |
| Típus          | ZTA 5                      | Verzió                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1776210000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 13.5 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248190676              |                                  |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                  |

## Z sorozat



A szűkítő hüvelyek használatával egyszerűbbé válik a kisebb keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása. A vezetékek megbízhatóan, a sodrat szétbomlása nélkül elhelyezhetők a rögzítési pontba. A szűkítő hüvely az üres pontba központosítja a vezetéket.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                            |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Típus          | ZRH 1.5S/1                 | Verzió                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1781950000</a> | Tartozékok, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN)     | 4032248199525              |                            |
| Qty.           | 500 Stück                  |                            |

## ZPE 1.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC SDR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1767730000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Osztás, mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248102532              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                 |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |

## ZPE 1.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MM WS            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1007100000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391992              |   |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínre és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, Wemid, sötétbész, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | WEW 35/1                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1059000000</a> | Végbak, Wemid, sötétbész, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190172282              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## ZPE 1.5/4AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | SDS 0.4X2.0X60            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">749260000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895537             |   |
| Qty.           | 1 Stück                   |   |

## WS 12/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötőbiztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | WS 12/3.5 MM WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">007180000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392203             |   |
| Qty.           | 1 000 Stück               |   |