

GWDR M50-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 50, Polietilén |
| Rendelési szám | 1777980000 |
| Típus | GWDR M50-PO |
| GTIN (EAN) | 4032248158249 |
| Qty. | 50 Stück |

GWDR M50-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|-----------------|------------|
| Magasság | 2 mm | Magasság (coll) | 0,079 inch |
| Nettó tömeg | 0,9 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -30 °C...90 °C |
|-------------------|----------------|

Általános információk

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|
| Anyag | Polietilén | Belső menet | M 50 |
| Belső átmérő D2 | 50 mm | Külső menet | M 50 |
| Külső átmérő | 56 mm | Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Szilikon | Igen | Tömszelencék | M 50 |
| Tömítés | PE-HD | Tömítőgyűrű átmérője | 56 mm |
| Vastagság | 2 mm | Vezetékek száma | 1 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 90 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -30 °C |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001181 | ETIM 7.0 | EC001181 |
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ECLASS 9.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 9,1 | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 12.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 13.0 | 27-43-03-19 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

GWDR M50-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**