

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat | VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence húzásmentesítő), Tömszelencék, egyenes, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett |
| Rendelési szám | 1778480000 |
| Típus | VGM25-MS54 ZE |
| GTIN (EAN) | 4032248161492 |
| Qty. | 25 Stück |

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|-----------------|------------|
| Magasság | 31 mm | Magasság (coll) | 1,22 inch |
| Hossz | 38 mm | Hossz, inch | 1,496 inch |
| Nettó tömeg | 93,9 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C...80 °C |
|-------------------|----------------|

Általános információk

| | | | |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| AF 1. méret | 34 mm | AF 2. méret | 30 mm |
| AF mérete | 30 mm | Anyag | Sárgaréz, nikkelezett |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, max. | 12 Nm | Csatlakozóadapter nyomatéka, min. | 12 Nm |
| Halogén | Nem | Kábel külső átmérője, max. | 19 mm |
| Kábel külső átmérője, min. | 9 mm | Külső menet | M 25 |
| Menet hossza | 7 mm | Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, max. | 21 mm | Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, min. | 12 mm |
| Tömszelencék | metrikus, M 25 | Tömítés | NBR |
| Tömítőbetét | NBR | Védelmi osztály | IP54 |
| Védelmi osztály, GWDR | IP65 | Zárt anya nyomatéka, max. | 8 Nm |
| Zárt anya nyomatéka, min. | 8 Nm | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -20 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9,1 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|------------------------------------------|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus | GWDR M25-PO | Változat |
| Rendelési szám | 1777950000 | GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 25, Polietilén |
| GTIN (EAN) | 4032248158218 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Sárgaréz záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus | SKMU M25 MS SC | Változat |
| Rendelési szám | 0930640003 | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 25, 4 mm, Sárgaréz |
| GTIN (EAN) | 4032248976072 | |
| Qty. | 25 Stück | |

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Nylon lapos tömítés - KSWN



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Típus | KSWN M25 | Változat |
| Rendelési szám | 1076640000 | KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 25, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248838684 | |
| Qty. | 25 Stück | |

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus | GWDR M25-NP | Változat |
| Rendelési szám | 1736250000 | GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 25, Neoprén |
| GTIN (EAN) | 4008190956042 | |
| Qty. | 100 Stück | |

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vulkanizált üvegszáltömítés - KSWF



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Típus | KSWF M25 | Változat |
| Rendelési szám | 6899770000 | KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 25, Vulkanizált |
| GTIN (EAN) | 4032248850167 | szál |
| Qty. | 25 Stück | |

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Típus | SKMU M25 MS | Változat |
| Rendelési szám | 1737010000 | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 25, 3.5 mm, Sárgaréz, |
| GTIN (EAN) | 4008190956486 | nikkelezett |
| Qty. | 100 Stück | |