

VGM63-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence húzásmentesítő), Tömszelencék, egyenes, M 63, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1778530000
Típus	VGM63-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161546
Qty.	5 Stück

VGM63-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	44 mm	Magasság (coll)	1,732 inch
Hossz	54 mm	Hossz, inch	2,126 inch
Nettó tömeg	464,3 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
-------------------	----------------

Általános információk

AF 1. méret	68 mm	AF 2. méret	66 mm
AF mérete	68 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	20 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	20 Nm
Halogén	Nem	Kábel külső átmérője, max.	45 mm
Kábel külső átmérője, min.	35 mm	Külső menet	M 63
Menet hossza	10 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, max.	48 mm	Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, min.	35 mm
Tömszelencék	metrikus, M 63	Tömítés	NBR
Tömítőbetét	NBR	Védelmi osztály	IP54
Védelmi osztály, GWDR	IP65	Zárt anya nyomatéka, max.	13,33 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	13,33 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VGM63-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M63 MS	Változat
Rendelési szám	1737050000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 63, 6 mm, Sárgaréz,
GTIN (EAN)	4008190956523	nikkelezett
Qty.	25 Stück	

Nylon lapos tömítés - KSWN



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	KSWN M63	Változat
Rendelési szám	1076660000	KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 63, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838707	
Qty.	25 Stück	

VGM63-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M63-NP	Változat
Rendelési szám	1736290000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 63, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956080	
Qty.	10 Stück	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M63-PO	Változat
Rendelési szám	1777990000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 63, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158256	
Qty.	50 Stück	

VGM63-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M63 MS SC	Változat
Rendelési szám	0930640007	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 63, 6,4 mm, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4032248976119	
Qty.	5 Stück	

Vulkanizált üvegszáltömítés - KSWF



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	KSWF M63	Változat
Rendelési szám	1076730000	KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 63, Vulkanizált
GTIN (EAN)	4032248838653	szál
Qty.	25 Stück	