

## ADP WF10/WF12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

A fedélprofilok védelmet nyújtanak a külső hatásoktól a sorkapcsok funkcionális területein vagy a támasztóbakokkal összefüggésben a teljes csatlakozósávon. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

## Általános rendelési adatok

Változat	Csavaros kapcsok, Fedélprofil, Áttetsző, 1000 mm
Rendelési szám	<a href="#">1780940000</a>
Típus	ADP WF10/WF12
GTIN (EAN)	4032248241255
Qty.	1 m

## ADP WF10/WF12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	6,05 mm	Mélység (coll)	0,238 inch
Magasság	51,4 mm	Magasság (coll)	2,024 inch
Szélesség	1 000 mm	Szélesség (coll)	39,37 inch
Nettó tömeg	80 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	Polikarbonát	Szín	Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

## Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen
----------------	------

## Méretetek

Rögzítési mérete	7 mm
------------------	------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	