

ZBW 1/3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Speciális szerszámaink támogatják a szekrénnyel összefüggő folyamatokon belül a vezetékezést, valamint a komponensek összeszerelését.

Általános rendelési adatok

Verzió	Z-sorozat, Működtető szerszám
Rendelési szám	1781930000
Típus	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
Qty.	1 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	23,75 mm	Mélység (coll)	0,935 inch
Magasság	140,7 mm	Magasság (coll)	5,539 inch
Szélesség	27,76 mm	Szélesség (coll)	1,093 inch
Nettó tömeg	16,522 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100		

Anyag adatok

Anyag	POM	Szín	narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály	HB		

Rendszer specifikációk

Változat	Működtető szerszám
----------	--------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
---	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format